

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



폭발 위험 구역 내 신호 / 전력 공급 장치 또는 분배기 설치에 사용되는 다양한 유형의 단자함이 있습니다. 터미널 박스는 0, 1, 2 및 20, 21, 22 구역의 Ex 지역에서 사용하도록 승인된 폭발 방지 장비입니다. 최신 국제 표준 Ex e, Ex ia 및 Ex tb 적합 장비로 인증을 획득했습니다. 이 단자함 제품들은 고객별로 구성되기 때문에 모든 응용 부문에 가장 적합한 솔루션입니다. 제품 개요를 이용해 필요한 용도에 맞는 솔루션을 찾아보세요! 스레드 구멍이 있거나 없는 인클로저, 적합한 장착 레일 또는 사전 맞춤 스트립 단자대 조합을 선택해 보세요. 몇 가지 제품 구성이 준비되어 있으며, 맞춤 솔루션도 정성껏 준비해 드립니다.

특징:

- 고객 요구 사항에 적합한 다양한 버전 중에서 선택할 수 있습니다.
- IECEx, ATEX 외에 추가적인 국제 승인도 선택 가능
- Klippon® 브랜드의 확립된 기본 제품을 이용하여 향상된 품질 확보

일반 주문 데이터

버전	단자함, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6,	
	KLIPPON POK 081606 EX, KL SET KLIPPON	
	POK3BK12드릴 구멍 측 A: 4 x M20x1.5, 드릴 구멍	
	측 B: 4 x M20x1.5	
주문 번호	8000004226	
유형	KLIPPON POK3 M20BCSS EX	
GTIN (EAN)	4032248986422	
 수량	1 items	

1

Weidmüller **3**

KLIPPON POK3 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	75 mm	깊이 (인치)	2.9527 inch
높이	56 mm	높이 (인치)	2.2047 inch
너비	160 mm	폭 (인치)	6.2992 inch
순중량	585 g		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c		
인클로저 인증 번호			
인증 번호 단자함(ATEX)	IBExU13ATEX1004 X	인증 번호 단자함(IECEx)	IECEx IBE 13.0004X
	IDEXO FOR TEXT TOO TX	ES ET EN B(IECEX)	IEGEX IDE TOTOGO IX
재료 데이터			
표면 마감	미처리, 광택	기본 재질	유리 섬유 강화
			폴리에스테르
일반 데이터			
보호 등급	IP66		
표준 기능			
버전	ATEX II 2GD T85°C Ex e II	참조 제품	KLIPPON POK 081606 EX
	T6		
하우징			
기본 재질	유리 섬유 강화	드릴 구멍 측 A	4 x M20x1.5
드릴 구멍 측 B	폴리에스테르 4 x M20x1.5		
	4 X WIZOX 1.5		
분류			
ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-90	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

플라스틱 블랭킹 플러그 Ex e/i 7 J(줄)



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 VP M20 EX SI 7J 버전

주문 번호 2066730000 GTIN (EAN) 4050118415346

VPK EX 7J(Ex 블랭킹 플러그, 플라스틱, 7J), 블랭킹 플러그, 펴쇄형, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 폴리아미드 6

100 ST 수량

메트릭



A2L 타입 케이블 글랜드는 무피복 케이블에 적합하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 보호 기능을 제공합니다.



일반 주문 데이터

유형 A2L/16/M16-WM

주문 번호 1186880000 A2L(Klippon 비외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 16 x 1.5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, 황동, 니켈 도금

GTIN (EAN) 4050118074345

수량 24 ST

황동 블랭킹 플러그, VP 육각형 헤드 Ex e/d





VP 시리즈 방폭 플러그는 Ex 장비에서 미사용 입력부를 채우는 용도로 사용되며, 내염(Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 및 IP66/67/68 진입율을 유지합니다.

일반 주문 데이터

유형 VP-HEX M16-EX W 버전

주문 번호 1218940000 VP-HEX(Klippon Ex 블랭킹 플러그, 6각 헤드), 블랭킹 플러그, 직선, M

GTIN (EAN) 4050118075564 16 x 1.5, 16 mm, 황동, 니켈 도금

24 ST 수량

작성 날짜 27.11.2025 07:59:13 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

외부 스레드 M20



ADAP 시리즈 어댑터는 Ex 장비에서 미사용 입력부를 채우는 용도로 유연성과 다목적성을 제공하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 및 IP66/67/68 진입율을 유지합니다.

일반 주문 데이터

유형 ADAP M20-M16-W 주문 번호 <u>1262740000</u>

GTIN (EAN) 4050118088625

수량 24 ST

버전

ADAP(Klippon Ex 어댑터), 어댑터, 직선, M 20, M 16, 황동, 니켈 도금