


## FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 23570(DESINA) 규격 HQ 커넥터가 채용된 선조립  
FieldPower® 커넥터를 활용하여 분산형 모터 컨트롤러  
장치를 빠르고 편리하게 결선하십시오.

## 일반 주문 데이터

버전	FieldPower®, 케이블, 플라스틱 하우징, 와이어 개수: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 또는 유사, 부서: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m, 5 m
주문 번호	<a href="#">8000005230</a>
유형	FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+5
GTIN (EAN)	4032248997572
수량	1 items

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

순중량	1326 g
-----	--------

## 온도

보관 온도	작동 온도
-------	-------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
------------	-----------

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
-----------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3
------	--------------------------------------

## 분류

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-06-04-02
-------------	-------------

**FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

