



IEC 23570(DESINA) 규격 HQ 커넥터가 채용된 선조립 FieldPower® 커넥터를 활용하여 분산형 모터 컨트롤러 장치를 빠르고 편리하게 결선하십시오.

일반 주문 데이터

버전	FieldPower®, 케이블, 플라스틱 하우징, 와이어 개수: 8, Ölflex Classic 110 8G1.5 또는 유사, 부서: 1.5 mm ² , 2 m
주문 번호	8000005235
유형	FPL 8G1.5/Q8KW/2
GTIN (EAN)	4032248997688
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 499 g

온도

보관 온도 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

분류

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

도면

