FPL 8G1.5/Q8KG/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IEC 23570(DESINA) 규격 HQ 커넥터가 채용된 선조립 FieldPower® 커넥터를 활용하여 분산형 모터 컨트롤러 장치를 빠르고 편리하게 결선하십시오.

일반 주문 데이터

버전	FieldPower®, 케이블, 플라스틱 하우징, 와이어 개수: 8, Ölflex Classic 110 8G1.5 또는 유사, 부서: 1.5 mm², 5 m	
주문 번호	8000005239	
유형	FPL 8G1.5/Q8KG/5	
GTIN (EAN)	4032248997718	
수량	1 items	

카탈로그 상태 / 도면 1

FPL 8G1.5/Q8KG/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-01-06

27-06-01-06

27-06-01-06

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
순중량	1 g			
온도				
보관 온도	작동 온도			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재			
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1			
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c			
분류	,			
ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250	
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250	
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 9.0	27-06-20-11	

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-06-90-90

27-06-01-06

27-06-01-06

27-06-01-06

카탈로그 상태 / 도면 2




FPL 8G1.5/Q8KG/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



2 = nc