


FPL 4G1.5C4/Q8MG/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



IEC 23570(DESINA) 규격 HQ 커넥터가 채용된 선조립 FieldPower® 커넥터를 활용하여 분산형 모터 컨트롤러 장치를 빠르고 편리하게 결선하십시오.

일반 주문 데이터

버전	FieldPower®, 케이블, 금속 하우징, 와이어 개수: 4, Ölflex Servo 709 CY 4G1.5 + 2x(2x0.75), PVC, 부사: 1.5 mm², 2 m
주문 번호	8000005242
유형	FPL 4G1.5C4/Q8MG/2
GTIN (EAN)	4032248997749
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이	7.5 mm	길이 (인치)	0.2953 inch
직경	14.8 mm	순중량	836 g

온도

보관 온도		작동 온도	
한계 온도	-40 °C ... 80 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1		
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c		

분류

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

도면

