



IEC 23570(DESINA) 규격 HQ 커넥터가 채용된 선조립 FieldPower® 커넥터를 활용하여 분산형 모터 컨트롤러 장치를 빠르고 편리하게 결선하십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | FieldPower®, 케이블, 금속 하우징, 와이어 개수: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 또는 유사, 부서: 2.5 mm <sup>2</sup> , 5 m |
| 주문 번호      | <a href="#">8000005295</a>   |
| 유형         | FPL 4G2.5/P/Q4MG/5   |
| GTIN (EAN) | 4032248997619  |
| 수량         | 1 items  |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 1147 g

온도

보관 온도 작동 온도

환경 제품 규정 준수

|                       |  |
|-----------------------|--|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재  |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                  | 1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3                           |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |

도면

