



IEC 23570(DESINA) 규격 HQ 커넥터가 채용된 선조립 FieldPower® 커넥터를 활용하여 분산형 모터 컨트롤러 장치를 빠르고 편리하게 결선하십시오.

일반 주문 데이터

버전	FieldPower®, 케이블, 금속 하우징, 와이어 개수: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 또는 유사, PVC, 부서: 2.5 mm ² , 2 m, 5 m
주문 번호	8000005297
유형	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+5
GTIN (EAN)	4032248997633
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 1733 g

온도

보관 온도 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

분류

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

도면

