

**FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 23570(DESINA) 규격 HQ 커넥터가 채용된 선조립  
 FieldPower® 커넥터를 활용하여 분산형 모터 컨트롤러  
 장치를 빠르고 편리하게 결선하십시오.

**일반 주문 데이터**

버전	FieldPower®, 케이블, 금속 하우징, 와이어 개수: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 또는 유사, 부서: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m, 15 m
주문 번호	<a href="#">8000005300</a>
유형	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+15
GTIN (EAN)	4050118024302
수량	1 items

**FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

ROHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

순중량	3293 g
-----	--------

**온도**

보관 온도	작동 온도
-------	-------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
------------	-----------

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
-----------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3
------	--------------------------------------

**분류**

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-06-04-02
-------------	-------------