

그림과 유사



그림과 유사

통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

단자대 레일

인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 425 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금 |
| 주문 번호 | 8000006714 |
| 유형 | TS35X7.5 ST KTB4848 VER |
| GTIN (EAN) | 4050118652871 |
| 수량 | 20 items |

TS35X7.5 ST KTB4848 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| 깊이 | 7.5 mm | 깊이 (인치) | 0.2953 inch |
| 높이 | 35 mm | 높이 (인치) | 1.378 inch |
| 너비 | 425 mm | 폭 (인치) | 16.7323 inch |
| 순중량 | 169.25 g | | |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

| | | | |
|-------|------|-------|---------------|
| 재질 두께 | 1 mm | 표면 마감 | 용융아연도금, 크롬 도금 |
| 기본 재질 | 스틸 | | |

일반 정보

| | | | |
|-------|---------------|-------|--------------|
| 재질 두께 | 1 mm | 표준 규격 | DIN EN 60715 |
| 표면 마감 | 용융아연도금, 크롬 도금 | 기본 재질 | 스틸 |
| 통합 고정 | 스크류 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS35X7.5 ST KTB4848 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

장착 플레이트

구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는
컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.



일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|---|
| 유형 | GFSC M5X10 TX20 SET | 버전 | |
| 주문 번호 | 1274150000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| | | | Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm, 깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 은색 |