

**FPL 7G2.5C/Q8MW/3 LIR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



IEC 23570(DESINA) 규격 HQ 커넥터가 채용된 선조립 FieldPower® 커넥터를 활용하여 분산형 모터 컨트롤러 장치를 빠르고 편리하게 결선하십시오.

**일반 주문 데이터**

버전	FieldPower®, 케이블, 금속 하우징, 와이어 개수: 7, Ölflex Classic 110 CY 7G2.5 또는 유사, 부서: 2.5 mm <sup>2</sup> , 3 m
주문 번호	<a href="#">8000013843</a>
유형	FPL 7G2.5C/Q8MW/3 LIR
GTIN (EAN)	4050118249804
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 1375 g

온도

보관 온도 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

분류

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

**FPL 7G2.5C/Q8MW/3 LIR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

도면

**Pin assignments**

	Pin	Conductor	Assignment
8 = nc	1	1	U
	2	-	-
5 = nc	3	3	W
	4	4	Brake
⊕ = PE	5	-	-
	6	5	Brake
3 = W	7	2	V
	8	-	-
2 = nc	PE	gr./yell.	PE

