


FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FieldPower® 하우징은 매우 견고하며 최고의 UL 난연성 등급 5 VA를 충족합니다.

- "TS 35 PT6" 장착 레일 모듈 및 PT6 점접 유닛을 간편하게 결속할 수 있습니다.
- 힌지 실을 통해 선조립 플러그 케이블도 사용할 수 있습니다.
- 하이 커버 버전으로 장치를 설치할 수 있습니다. 케이블 실에 대해서는 액세서리를 참조하십시오.

일반 주문 데이터

주문 번호	8000025773
유형	FP-BOX GK FOR UREMOTE
GTIN (EAN)	4050118473216
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-06-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	FP ENC BSTS 155 2M

FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	129 mm	깊이 (인치)	5.0787 inch
높이	181 mm	높이 (인치)	7.126 inch
너비	192 mm	폭 (인치)	7.559 inch
순중량	1066 g		

온도

보관 온도		주변 온도	-20 °C...45 °C
작동 온도	-20 °C...45 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	c660d9c9-8248-41bb-a362-af197c6775f9

일반 데이터

기본 재질	폴리카보네이트	할로겐	아니요
실리콘	아니요	보호 등급	IP54
커버 부착	십자머리 나사 PZ2		

일반 사양

실리콘	아니요	할로겐	아니요
보호 등급	IP54	기본 재질	폴리카보네이트
커버 부착	십자머리 나사 PZ2		

중요 참고 사항

제품 정보	<p>온도 범위는 설치된 모듈의 전력 손실에 따라 좌우됩니다. 주위 온도 +45 °C에 대한 예시 구성</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN 커플러 • 8DI (8x 50 mA) • 4DO (4x 500 mA) <p>이와 동시에 원형 케이블 실 RKDГ D17 PT6 - 4324010000은 다중 실링 인서트용 캐리어 실 역할을 합니다. 4x4 mm 다중 실 인서트를 탑재한 IP54용 케이블 (2443760000) 센서 액추에이터 케이블 Ø 4 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • M8 케이블, 3-폴, 미차퍼, PUR, 무할로겐 유형: SAIL-M8...-3-...U • M12 케이블, 3-폴, 미차퍼, PUR, 무할로겐 유형: SAIL-M12BG-3-...U <p>2 x 6.5 mm 다중 실 인서트를 탑재한 IP54용 케이블(2443800000):</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE 케이블 Ø 6.5 mm 유형: IE-C5DD4UG..... • 24 V 케이블 Ø 6.5 mm (예: Lapp Ölflex Classic 110 3G1.5)
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

도면

