



폭발 위험 구역 내 신호 / 전력 공급 장치 또는 분배기 설치에 사용되는 다양한 유형의 단자함이 있습니다. 터미널 박스는 0, 1, 2 및 20, 21, 22 구역의 Ex 지역에서 사용하도록 승인된 폭발 방지 장비입니다. 최신 국제 표준 Ex e, Ex ia 및 Ex tb 적합 장비로 인증을 획득했습니다. 이 단자함 제품들은 고객별로 구성되기 때문에 모든 응용 부문에 가장 적합한 솔루션입니다. 제품 개요를 이용해 필요한 용도에 맞는 솔루션을 찾아보세요! 슬레드 구멍이 있거나 없는 인클로저, 적합한 장착 레일 또는 사전 맞춤 스트립 단자대 조합을 선택해 보세요. 몇 가지 제품 구성이 준비되어 있으며, 맞춤 솔루션도 정성껏 준비해 드립니다.

특징:

- 고객 요구 사항에 적합한 다양한 버전 중에서 선택할 수 있습니다.
- IECEx, ATEX 외에 추가적인 국제 승인도 선택 가능
- Klippon® 브랜드의 확립된 기본 제품을 이용하여 향상된 품질 확보

일반 주문 데이터

버전	Klippon STB (Small Terminal Box), 단자함, 스테인레스 스틸 인클로저, 높이: 250 mm, 너비: 250 mm, 깊이: 120 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 미러 광택, 은색
주문 번호	8000028397
유형	STB 4 EXE
GTIN (EAN)	4050118583809
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-05-17T00:00:00+02:00

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

인증 사항 CE; ATEX; IECEX

치수 및 중량

깊이	120 mm	깊이 (인치)	4.7244 inch
높이	250 mm	높이 (인치)	9.8425 inch
너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
직경	8 mm	마운팅 치수 - 높이	125 mm
마운팅 치수 - 너비	275 mm	벽 두께, 최소	1.5 mm
벽 두께, 최대	1.5 mm	순중량	8326.05 g

온도

주변 온도 -40 °C...40 °C 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

수직 어셈블리

WDU 4 / ZDU 4 1x26, 2 x PE

인클로저 인증 번호

인증 번호 단자함(ATEX) IBExU 07ATEX1148 인증 번호 단자함(IECEX) IECEX IBE09.0019
 식별 Ex eb IIC T6 Gb

재료 데이터

표면 마감 미러 광택 기본 재질 스테인레스 스틸 1.4404(316L)

일반 데이터

컬러 코드 은색 보호 등급 IP66
 컬러 차트(유사) RAL 7001

표준 기능

버전 스테인레스 스틸 인클로저 참조 제품 [KLIPPON STB 4 SS, WDU 4, WPE 4, KLIPPON BDX M20 S](#)

하우징

기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404(316L)	드릴 구멍 측 C	없음
재질 유형 플레이트	알루미늄 코팅 폴리에스테르	드릴 구멍 측 D	없음
드릴 구멍 측 A	6 x M25	드릴 구멍 측 B	6 x M25, 1 x BDX

기술 데이터

분류


ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

황동 케이블 글랜드 Ex e



폭발 위험 구역 Ex e(안전증) 및 Ex i(본질 안전) 내의 사용에 적합한 황동 케이블 글랜드. 이 케이블 글랜드는 최신 표준 및 IEC/EN 60079-0 기준에 따라 테스트를 받았으며, ATEX 인증 IECEx 인증도 획득했습니다.

일반 주문 데이터

유형	VG M25 EXE MS	버전	
주문 번호	1460070000	VG Ex MS(Ex 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 25, 16 mm,	
GTIN (EAN)	4050118266214	OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, 황동, 니켈 도금	
수량	20 ST		

클로로프렌 밀봉재, -40°C - +70°C



폴리아미드 케이블 글랜드는 폭발 위험 영역 Ex e (향상된 안전) 및 Ex i (본질 안전)에서 사용하기 적합합니다. 바이드물러는 제한 없이 제품군을 제공하며 표준 준수 외에도 케이블 글랜드는 4/7 줄의 향상된 충격 내성 및 제한 없이 -60°C까지 견딜 수 있는 폭넓은 온도 범위를 자랑합니다. 바이드물러 제품은 현행 기준 및 EN 60079-0 지침에 따른 시험을 거쳤으며, ATEX와 IECEx 인증도 획득했습니다.

일반 주문 데이터

유형	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4	버전	
주문 번호	2721990000	VG Exe 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exe), 케이블 글랜드, 직선, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5	
GTIN (EAN)	4050118821222	bar(30분), 폴리아미드 6	
수량	50 ST		
유형	VG M25 EXE 14-18 CR7J G4	버전	
주문 번호	2722000000	VG Exe 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exe), 케이블 글랜드, 직선, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5	
GTIN (EAN)	4050118821239	bar(30분), 폴리아미드 6	
수량	25 ST		

플라스틱 블랭킹 플러그 Ex e/i 7 J(줄)



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	VP M25 EX SI 7J	버전	
주문 번호	2066740000	VPK EX 7J(Ex 블랭킹 플러그, 플라스틱, 7J), 블랭킹 플러그, 피 쇄형, M	
GTIN (EAN)	4050118415360	25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 폴리아미드 6	
수량	50 ST		

황동 블랭킹 플러그, VP 육각형 헤드 Ex e/d



VP 시리즈 방폭 플러그는 Ex 장비에서 미사용 입력부를 채우는 용도로 사용되며, 내염(Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 및 IP66/67/68 진입을 유지합니다.

일반 주문 데이터

유형	VP-HEX M25-EX W	버전	
주문 번호	1218960000	VP-HEX(Klippon Ex 블랭킹 플러그, 6각 헤드), 블랭킹 플러그, 직선, M	
GTIN (EAN)	4050118075588	25 x 1.5, 16 mm, 황동, 니켈 도금	
수량	16 ST		

플라스틱 로크 너트, 블랙



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M25 K SW	버전	
주문 번호	1736940000	SKMU PA(플라스틱 고정 나사), 너트, M 25, 6 mm, 폴리아미드 6(PA6	
GTIN (EAN)	4008190956417	- GF30)	
수량	25 ST		

액세서리

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M25 MS	버전	
주문 번호	1737010000		SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 25, 3.5 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190956486		
수량	100 ST		