

TS35X7.5 ST FPC 30 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



그림과 유사

액세서리

일반 주문 데이터

버전	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 265 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금	
주문 번호	8000037559	
유형	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	
GTIN (EAN)	4050118653236	
수량	20 items	

TS35X7.5 ST FPC 30 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch	
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch	
너비	265 mm	 폭 (인치)	10.433 inch	
순중량	93000 g			
온도	,			
작동 온도				
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 정보				
재질 두께	1 mm	<u>설치 권고</u>	직접 장착	
표준 규격	DIN EN 60715	표면 마감	용융아연도금, 크롬 도금	
기본 재질	스틸	통합 고정	스크류	
분류				
	5 000400 5			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			

카탈로그 상태 / 도면 2