

TS35X7.5 ST FPC 30 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



그림과 유사

액세서리

일반 주문 데이터

버전	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 265 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금
주문 번호	8000037561
유형	TS35X7.5 ST FPC 30 VER
GTIN (EAN)	4050118653250
수량	20 items

TS35X7.5 ST FPC 30 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	265 mm	폭 (인치)	10.433 inch
순중량	89.42 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

재질 두께	1 mm	설치 권고	직접 장착
표준 규격	DIN EN 60715	표면 마감	용융아연도금, 크롬 도금
기본 재질	스틸	통합 고정	스크류

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		