

**TS35X7.5 ST FPC 40 VER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



그림과 유사

액세서리

일반 주문 데이터

버전	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 365 mm, 슬롯 포함, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금
주문 번호	<a href="#">8000037562</a>
유형	TS35X7.5 ST FPC 40 VER
GTIN (EAN)	4050118653267
수량	20 items

**TS35X7.5 ST FPC 40 VER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	365 mm	폭 (인치)	14.3701 inch
순중량	131 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태      준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC      0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

재질 두께	1 mm	설치 권고	직접 장착
표준 규격	DIN EN 60715	표면 마감	용융아연도금, 크롬 도금
기본 재질	스틸	통합 고정	스크류

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		