

TS15X5 ST MPC1217 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



그림과 유사

액세서리

일반 주문 데이터

버전	장착 레일, TS 15, 너비: 4.13 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금	
주문 번호	8000037598	
유형	TS15X5 ST MPC1217 VER	
GTIN (EAN)	4050118653106	
수량	20 items	

카탈로그 상태 / 도면 1

TS15X5 ST MPC1217 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수	준수		
치수 및 중량				
깊이	5.5 mm	깊이 (인치)	0.2165 inch	
높이	0.59 mm	높이 (인치)	0.0232 inch	
너비	4.13 mm	폭 (인치)	0.1626 inch	
순중량	18.28 g			
온도				
작동 온도				
<u> </u>				
환경 제품 규정 준수	,			
T A .II-II	T A 20 21 -1 T -0			
RoHS 준수 상태		준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 정보				
재질 두께	1 mm	설치 권고	직접 장착	
표준 규격	DIN EN 60715	표면 마감 	용융아연도금, 크롬 도금	
기본 재질	스틸	통합 고정	스크류	
분류				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			

카탈로그 상태 / 도면 2