

TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



그림과 유사

액세서리

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 장착 레일, TS 15, 너비: 4.13 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금 |
| 주문 번호 | 8000037598 |
| 유형 | TS15X5 ST MPC1217 VER |
| GTIN (EAN) | 4050118653106 |
| 수량 | 20 items |

TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 5.5 mm | 깊이 (인치) | 0.2165 inch |
| 높이 | 0.59 mm | 높이 (인치) | 0.0232 inch |
| 너비 | 4.13 mm | 폭 (인치) | 0.1626 inch |
| 순중량 | 18.28 g | | |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

| | | | |
|-------|--------------|-------|---------------|
| 재질 두께 | 1 mm | 설치 권고 | 직접 장착 |
| 표준 규격 | DIN EN 60715 | 표면 마감 | 용융아연도금, 크롬 도금 |
| 기본 재질 | 스틸 | 통합 고정 | 스크류 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |