

그림과 유사



그림과 유사

액세서리

일반 주문 데이터

버전	장착 레일, TS 35 x 7.5, TS 35, 너비: 164 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리
주문 번호	8000037603
유형	TS 35X105_MPC_12
GTIN (EAN)	4050118653151
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	164 mm	폭 (인치)	6.4567 inch
길이	105 mm	길이 (인치)	4.1338 inch
순중량	1.7 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

재질 두께	1 mm	설치 권고	스크류 2개
표준 규격	DIN EN 60715	표면 마감	전기 아연 도금 및 보호막 처리
기본 재질	스틸	통합 고정	스크류

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		