

TS15X5 ST FPC 20 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



그림과 유사

액세서리

일반 주문 데이터

버전	장착 레일, TS 15, 너비: 235 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금
주문 번호	8000037604
유형	TS15X5 ST FPC 20 VER
GTIN (EAN)	4050118653168
수량	20 items

TS15X5 ST FPC 20 VER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	5.5 mm	<u>깊이 (인치)</u>	0.2165 inch
높이	15 mm	<u>높</u> 이 (인치)	0.5906 inch
너비	235 mm	폭 (인치)	9.252 inch
순중량	28.96 g		
온도			
작동 온도			
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 정보	'		
재질 두께	1 mm	설치 권고	직접 장착
표준 규격	DIN EN 60715	표면 마감	용융아연도금, 크롬 도금
기본 재질	스틸	통합 고정	스크류
분류			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		