

그림과 유사



그림과 유사

액세서리

일반 주문 데이터

버전	장착 레일, TS 35 x 7.5, TS 35, 너비: 98 mm, 슬롯 미포함, 슬롯 포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금
주문 번호	<a href="#">8000037607</a>
유형	TS35 MPC 1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653199
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	98 mm	폭 (인치)	3.8583 inch
순중량	22 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

설치 권고	직접 장착	표준 규격	DIN EN 60715
표면 마감	용융아연도금, 크롬 도금	기본 재질	스틸
통합 고정	스크류		

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		