

TS 15X5 ST MPC 1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사**그림과 유사****액세서리****일반 주문 데이터**

버전	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 147 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금
주문 번호	8000037608
유형	TS 15X5 ST MPC 1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653205
수량	20 items

TS 15X5 ST MPC 1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	147 mm	폭 (인치)	5.7874 inch
순중량	1.5 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

설치 권고	직접 장착	표준 규격	DIN EN 60715
표면 마감	용융아연도금, 크롬 도금	기본 재질	스틸
통합 고정	스크류		

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		