

TS15X5 ST K4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



그림과 유사

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 장착 레일, TS 15, 너비: 64 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금 |
| 주문 번호 | 8000037609 |
| 유형 | TS15X5 ST K4 |
| GTIN (EAN) | 4050118682489 |
| 수량 | 20 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 5.5 mm | 깊이 (인치) | 0.2165 inch |
| 높이 | 15 mm | 높이 (인치) | 0.5906 inch |
| 너비 | 64 mm | 폭 (인치) | 2.5197 inch |
| 순중량 | 6 g | | |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

액세서리에 대한 일반 정보

| | | | |
|-------|------|-------|---------------|
| 재질 두께 | 1 mm | 표면 마감 | 용융아연도금, 크롬 도금 |
| 기본 재질 | 스틸 | | |

일반 정보

| | | | |
|-------|---------------|-------|--------------|
| 재질 두께 | 1 mm | 표준 규격 | DIN EN 60715 |
| 표면 마감 | 용융아연도금, 크롬 도금 | 기본 재질 | 스틸 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

액세서리

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보관을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 유형 | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0295900000 | SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1 | |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | | |
| 수량 | 50 ST | | |