

**PV 216S0F0C15V003TXPX15LJP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**그림과 유사****접속함 표준 포트폴리오.**

태양광 파크의 스트링을 보호 및 모니터링.

바이드뮬러는 태양광 파크를 위한 표준 PV DC 접속함 전체 포트폴리오를 개발했습니다. 이 제품들은 그러한 목적을 위해 가장 일반적으로 사용되는 솔루션을 효율적이고 경쟁적인 방식으로 커버하기 위해 고안되었습니다. X세대는 6개에서 최대 32개의 입력에서 모니터링 및 비모니터링 접속함에 대한 모든 범위의 제품을 제공하므로, 고객은 바이드뮬러의 경험과 품질에 대한 협신의 혜택을 누릴 수 있습니다. Gen X

**일반 주문 데이터**

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 태양광 발전, 조립 인클로저, 접속반, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 II, 케이블 글랜드, 벽면 장착용, 스위치 디스커넥터 |
| 주문 번호      | <a href="#">8000050568</a>   |
| 유형         | PV 216S0F0C15V003TXPX15LJP   |
| GTIN (EAN) | 8430243407281  |
| 수량         | 1 items  |
| 배송 상태      | 단종   |

**PV 216S0F0C15V003TXPX15LJP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

**치수 및 중량**

|     |            |         |              |
|-----|------------|---------|--------------|
| 깊이  | 320 mm     | 깊이 (인치) | 12.5984 inch |
| 높이  | 500 mm     | 높이 (인치) | 19.685 inch  |
| 너비  | 1000 mm    | 폭 (인치)  | 39.37 inch   |
| 순중량 | 25940.91 g |         |              |

**온도**

|       |                |
|-------|----------------|
| 주변 온도 | -20 °C...50 °C |
|-------|----------------|

**환경 제품 규정 준수**

|            |                |
|------------|----------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수             |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

**DC 스트링 모니터링**

|         |           |
|---------|-----------|
| 모니터링 기능 | 모니터 대상 없음 |
|---------|-----------|

**DC 입력**

|                  |                      |                 |            |
|------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 수량 입력            | 16                   | DC 입력 수         | 16         |
| 결선 유형, DC 입력 케이블 | 스크류 결선               | 결선 DC 입력 케이블(-) | 스크류 결선     |
| 최대 전력점점 수 (MPP)  | 1                    | 결선 DC 입력 케이블(+) | 스크류 결선     |
| 퓨즈 유형            | 퓨즈 홀더, 퓨즈 포함         | 퓨즈 위치           | 양극 및 음극 입력 |
| 퓨즈 유형            | 10 mm x 85 mm , 15 A | MPP당 문자열 입력 수   | ≤ 16       |

**DC 전기 속성**

|       |          |            |                                      |
|-------|----------|------------|--------------------------------------|
| 정격 전압 | 1500 V   | 스위칭 용량     | 400 A (DC21B 1500 V)                 |
| 접지    | VPU에서 직접 | 서지 보호 DC 측 | 1,500V 탑입 II, 원격 접점 포함, 1500 V 탑입 II |

**DC 출력**

|              |     |                     |        |
|--------------|-----|---------------------|--------|
| DC 출력 케이블 결선 | M12 | 결선 유형, DC 출력 케이블    | 스크류 결선 |
| DC 출력 수      | 2   | 보조 접점이 있는 부하 회로 차단기 | 예      |

**정격 및 표준**

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 표준 규격 | EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0 |
|-------|-------------------------------------|

**하우징**

|       |                |       |      |
|-------|----------------|-------|------|
| 장착 유형 | 벽면 장착, 장착 플레이트 | 보호 등급 | IP65 |
|-------|----------------|-------|------|

**분류**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003857    | ETIM 9.0    | EC003857    |
| ETIM 10.0   | EC003857    | ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |             |             |

## PV 216S0F0C15V003TXPX15LJP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 절단 공구



최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용  
절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해  
최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀침  
없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는  
VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호  
절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 유형         | KT 14                      | 버전                         |
| 주문 번호      | <a href="#">1157820000</a> | 절단 공구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 공구 |
| GTIN (EAN) | 4032248945344              |                            |
| 수량         | 1 ST                       |                            |

## 공구



## 일반 주문 데이터

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 유형         | MULTI-STRIPAX PV           | 버전               |
| 주문 번호      | <a href="#">1190490000</a> | 태양광 발전, 플러그인 커넥터 |
| GTIN (EAN) | 4032248973262              |                  |
| 수량         | 1 ST                       |                  |

## 일자 스크류드라이버



- 특수 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 각 산업 부문용 고품질 탈피(항공 산업 요건 총족)
- 특수한 형태의 블레이드로 특수 절연재/도체 조합 탈피 가능
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 유닛을 교체할 수 있어 기능성이 높음
- 탈피 품질이 고름
- 도체가 손상되지 않음
- 견고한 설계로 높은 내구성과 안정성
- 통합 절단 기능

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 유형         | SDIS 1.0X5.5X125           | 버전               |
| 주문 번호      | <a href="#">9008410000</a> | 스크류드라이버, 스크류드라이버 |
| GTIN (EAN) | 4032248056378              |                  |
| 수량         | 1 ST                       |                  |

## PV 216S0F0C15V003TXPX15LJP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 예비 어레스터



## 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | VPU II 0 PV 1500V DC       | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1351480000</a> | Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories                 |
| GTIN (EAN) | 4050118158632              |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |
| 유형         | VPU PV II 0 1500           | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">2530630000</a> | Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Spare arrester |
| GTIN (EAN) | 4050118540840              |  |
| 수량         | 9 ST                       |  |