

TS35X7.5 ST KTB7650 VER-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장
 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성
 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라
 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

단자대 레일

인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소
 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 693 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금 |
| 주문 번호 | 8000051452 |
| 유형 | TS35X7.5 ST KTB7650 VER-C |
| GTIN (EAN) | 4050118737356 |
| 수량 | 20 items |

TS35X7.5 ST KTB7650 VER-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| 깊이 | 7.5 mm | 깊이 (인치) | 0.2953 inch |
| 높이 | 35 mm | 높이 (인치) | 1.378 inch |
| 너비 | 693 mm | 폭 (인치) | 27.2834 inch |
| 순중량 | 247.75 g | | |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

액세서리에 대한 일반 정보

| | | | |
|-------|------|-------|---------------|
| 재질 두께 | 1 mm | 표면 마감 | 용융아연도금, 크롬 도금 |
| 기본 재질 | 스틸 | | |

일반 정보

| | | | |
|-------|---------------|-------|--------------|
| 재질 두께 | 1 mm | 표준 규격 | DIN EN 60715 |
| 표면 마감 | 용융아연도금, 크롬 도금 | 기본 재질 | 스틸 |
| 통합 고정 | 스크류 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS35X7.5 ST KTB7650 VER-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**장착 플레이트**

구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는
 콤포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | GFSC M5X10 TX20 SET | 버전 |
| 주문 번호 | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | 깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막 |
| 수량 | 1 ST | 처리, 은색 |