


PV 40401S2V3C0A0ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



AC 보호를 위한 최고의 옵션.
 바이드물러는 반복되는 고객 요구사항을 기반으로 다양한 스트링 인버터와 함께 동작하도록 설계된 이 AC 접속반 표준 구성을 개발했습니다.
 버전에 따라 접속반은 퓨즈와 서지보호를 포함할 수 있습니다. 이러한 접속반은 전 세계의 주요 스트링 인버터 제조사를 위해 특별히 디자인되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 조립 인클로저, 접속반, AC 전압 버전, 퓨즈 홀더 포함, 케이블 글랜드, 스트링 인버터
주문 번호	8000069108
유형	PV 40401S2V3C0A0ES
GTIN (EAN)	4064675331391
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	300 mm	길이 (인치)	11.811 inch
높이	847 mm	높이 (인치)	33.3464 inch
너비	636 mm	폭 (인치)	25.0393 inch
순중량	22111.48 g		

온도

주변 온도 -20 °C...45 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC Lead 7439-92-1

AC 입력

케이블 버전 일반 AC 입력 수 4

AC 전기 속성

접지 VPU에서 직접

AC 출력

AC 출력 케이블 결선 유형 스크류 결선, M12 AC 출력 수 1

분류

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

도면

