

그림과 유사



그림과 유사

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 15, 너비: 164 mm, 슬롯 포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리 |
| 주문 번호 | 8000073089 |
| 유형 | TS35X15 ST K31 |
| GTIN (EAN) | 4064675337003 |
| 수량 | 20 items |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 15 mm | 깊이 (인치) | 0.5906 inch |
| 높이 | 35 mm | 높이 (인치) | 1.378 inch |
| 너비 | 164 mm | 폭 (인치) | 6.4567 inch |
| 순중량 | 115 g | | |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

| | | | |
|-------|--------|-------|-------------------|
| 재질 두께 | 1.5 mm | 표면 마감 | 전기 아연 도금 및 보호막 처리 |
| 기본 재질 | 스틸 | | |

일반 정보

| | | | |
|-------|--------------|-------|-------------------|
| 재질 두께 | 1.5 mm | 설치 권고 | 직접 장착 |
| 표준 규격 | DIN EN 60715 | 표면 마감 | 전기 아연 도금 및 보호막 처리 |
| 기본 재질 | 스틸 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |