


HV MUSTERLEISTE M8/M10/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



사용 가능한 터미널 크기, 끝 및 중간 벽, 표준 및 특정 커버가 있는 HV 샘플 레일이 동봉되어 있습니다. 고전압 단자대는 개별 요구 사항에 따라 설계 및 조립됩니다. Klippon® Protect 인클로저 포트폴리오의 인클로저에 있는 단자대 역시 가능합니다. 요구 사항을 보내주시거나 연락 부탁드립니다.

일반 주문 데이터

버전	볼트 유형 스크류 단자대, 샘플 세트
주문 번호	8000073249
유형	HV MUSTERLEISTE M8/M10/M12
GTIN (EAN)	4064675882589
수량	1 items

HV MUSTERLEISTE M8/M10/M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

길이	126 mm	길이 (인치)	4.9606 inch
높이	220 mm	높이 (인치)	8.6614 inch
너비	400 mm	폭 (인치)	15.748 inch
마운팅 치수 - 높이	120 mm	마운팅 치수 - 너비	360 mm
순중량	10004 g		

온도

연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	140 °C
--------------	--------	--------------	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전압	4000 V	표준 규격	EN 45545-2:2020, NFPA 130 ASTM E 162/ 662, BSS 7239/ 7242
-------	--------	-------	---

시스템 사양

엔드 커버 플레이트 필요	예	레벨 내부 교차 결선	예
N-기능	아니요	PE 기능	아니요
PEN 기능	아니요		

일반

표준 규격	EN 45545-2:2020, NFPA 130 ASTM E 162/ 662, BSS 7239/ 7242
-------	---

자재 데이터

컬러 코드	빨간색	UL 94 가연성 등급	V-0
-------	-----	--------------	-----

추가 기술 데이터

스냅온 장착 유형	아니요 스크류	폭발 테스트 버전	아니요
-----------	------------	-----------	-----

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 방향	측면, 하단, 상단
-------	------------

분류

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		