


## RS VERT SUPPLY LMF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 에너지 DIN 레일 분배기  
TS 35 장착 레일을 위한 계량 캐비닛의 다중 에너지 분배기
- 2핀, 컬러 코드 처리됨
  - 230 V, IP 30
  - 퓨즈 보호 모듈 25kA

### 일반 주문 데이터

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 주문 번호      | 8000076874                         |
| 유형         | <a href="#">RS VERT SUPPLY LMF</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986226586                      |
| 수량         | 10 items                           |

RS VERT SUPPLY LMF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 길이  | 29 mm   | 길이 (인치) | 1.1417 inch |
| 높이  | 80.2 mm | 높이 (인치) | 3.1575 inch |
| 너비  | 17.9 mm | 폭 (인치)  | 0.7047 inch |
| 순중량 | 22.7 g  |         |             |

온도

|            |                 |       |             |
|------------|-----------------|-------|-------------|
| 보관 온도      | -40...70 °C     | 작동 온도 | -40...70 °C |
| 작동 온도에서 습도 | 0...85% (응결 없음) |       |             |

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

결선 데이터

|            |                              |             |                                |
|------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 분배 PCB 커넥터 | LMF 5.08/03/180<br>(중앙 핀 없음) | 공급 플러그인 커넥터 | SL 5.08HC/03/180B<br>(중앙 핀 없음) |
|------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|

정격 데이터

|               |       |         |       |
|---------------|-------|---------|-------|
| 보호 등급         | IP30  | 작동 전압   | 230 V |
| 분배기 결선당 최대 전류 | 9.5 A | 총 작동 전류 | 19 A  |

결선 필드

|               |                      |               |                     |
|---------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 최소 전선 단면, AWG | AWG 24               | 결선 유형         | PUSH IN             |
| 탈피 길이         | 10 mm                | 클램프 범위, 최대    | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 클램프 범위, 최소    | 0.12 mm <sup>2</sup> | 최대 전선 단면, AWG | AWG 12              |

공급 결선

|        |         |
|--------|---------|
| 결선의 유형 | 플러그인 결선 |
|--------|---------|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002780    | ETIM 9.0    | EC002780    |
| ETIM 10.0   | EC002780    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |             |             |

절연 조정(EN 60664-1)

|          |          |                      |      |
|----------|----------|----------------------|------|
| 정격 절연 전압 | 250 V AC | 서지 전압 범주             | III  |
| 오염 심각도   | 3        | 펄스 전압 테스트(1.2/50 µs) | 6 kV |

**RS VERT SUPPLY LMF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

도면

