

RS VERT SUPPLY BLL_F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 에너지 DIN 레일 분배기
TS 35 장착 레일을 위한 계량 캐비닛의 다중 에너지 분배기
- 2핀, 컬러 코드 처리됨
 - 230 V, IP 30
 - 퓨즈 보호 모듈 25kA

일반 주문 데이터

주문 번호	8000084731
유형	RS VERT SUPPLY BLL_F
GTIN (EAN)	4099986226593
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	30 mm	길이 (인치)	1.1811 inch
높이	93.7 mm	높이 (인치)	3.689 inch
너비	17.9 mm	폭 (인치)	0.7047 inch
순중량	25 g		

온도

보관 온도	-40...70 °C	작동 온도	-40...70 °C
작동 온도에서 습도	0...85% (응결 없음)		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aadd-d25626fdf11f

결선 데이터

분배 PCB 커넥터	BLL 5.08/03/180 (중앙 핀 없음)	공급 플러그인 커넥터	SL 5.08HC/03/180B (중앙 핀 없음)
------------	---------------------------	-------------	-----------------------------

정격 데이터

보호 등급	IP30	작동 전압	230 V
분배기 결선당 최대 전류	1.6 A		

결선 필드

결선 유형	플러그인 결선
-------	---------

공급 결선

결선의 유형	플러그인 결선
--------	---------

퓨즈 카트리지

전압 강하 용해	300 mV	정격 차단 용량	25 kA
	1.5 A²s		

분류

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

기술 데이터

절연 조정(EN 60664-1)

정격 절연 전압	250 V AC	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3	펄스 전압 테스트(1.2/50 µs)	6 kV

RS VERT SUPPLY BLL_F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

