

PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 태양광 발전 |
| 주문 번호 | 8000086576 |
| 유형 | PV SUN COVER 30/19/18 |
| GTIN (EAN) | 4064675845164 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|--------------|
| 깊이 | 291 mm | 깊이 (인치) | 11.4567 inch |
| 높이 | 351 mm | 높이 (인치) | 13.8189 inch |
| 너비 | 269 mm | 폭 (인치) | 10.5905 inch |
| 순중량 | 3060 g | | |

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재질

기본 재질 스테인레스 스틸
 1.4301(304)

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002498 | ETIM 9.0 | EC002498 |
| ETIM 10.0 | EC002498 | ECLASS 14.0 | 27-37-13-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-92 | | |

도면



PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

DC 발전 접속반, 퓨즈 불포함



1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는 데 사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고 유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한 제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중 케이블을 절삭할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R... | 버전 |
| 주문 번호 | 2791930000 | 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 |
| GTIN (EAN) | 4064675072973 | 1개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R... | 버전 |
| 주문 번호 | 2791920000 | 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 |
| GTIN (EAN) | 4064675072966 | 1개, 서지 보호 I / II, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R... | 버전 |
| 주문 번호 | 2866300000 | 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 |
| GTIN (EAN) | 4064675603986 | 1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R... | 버전 |
| 주문 번호 | 2791950000 | 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 |
| GTIN (EAN) | 4064675072997 | 1개, 서지 보호 II, 케이블 글랜드 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R... | 버전 |
| 주문 번호 | 2791940000 | 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 |
| GTIN (EAN) | 4064675072980 | 1개, 서지 보호 II, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R... | 버전 |
| 주문 번호 | 2866310000 | 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 |
| GTIN (EAN) | 4064675603993 | 1개, 서지 보호 II, MC4-Evo 2 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN1M1I3S0FXV1O0TXPX10 | 버전 |
| 주문 번호 | 2683140000 | 태양광 발전, 접속반, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 |
| GTIN (EAN) | 4050118699920 | 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN1M1I3S0FXV1O1TXPX10 | 버전 |
| 주문 번호 | 2683200000 | 태양광 발전, 접속반, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 보호 I / |
| GTIN (EAN) | 4050118700190 | II, 스위치 디스커넥터, WM4C, 1000 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN1M1I3S0FXV2O0TXPX10 | 버전 |
| 주문 번호 | 2683340000 | 태양광 발전, 접속반, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 |
| GTIN (EAN) | 4050118700114 | 보호 II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN1M1I3S0FXV2O1TXPX10 | 버전 |
| 주문 번호 | 2683400000 | 태양광 발전, 접속반, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 |
| GTIN (EAN) | 4050118700121 | 보호 II, 스위치 디스커넥터, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |

PV SUN COVER 30/19/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | PVN1M1I3SFXV100TXPX10 | 버전 |
| 주문 번호 | 2683110000 | 태양광 발전, 접속반, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 |
| GTIN (EAN) | 4050118699722 | 보호 I / II, 케이블 글랜드 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN1M1I3SFXV101TXPX10 | 버전 |
| 주문 번호 | 2683170000 | 태양광 발전, 접속반, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 |
| GTIN (EAN) | 4050118700077 | 보호 I / II, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN1M1I3SFXV200TXPX10 | 버전 |
| 주문 번호 | 2683310000 | 태양광 발전, 접속반, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 |
| GTIN (EAN) | 4050118700039 | 보호 II, 케이블 글랜드 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN1M1I3SFXV201TXPX10 | 버전 |
| 주문 번호 | 2683370000 | 태양광 발전, 접속반, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지 |
| GTIN (EAN) | 4050118700022 | 보호 II, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R... | 버전 |
| 주문 번호 | 2866320000 | 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 |
| GTIN (EAN) | 4064675604006 | 1개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R... | 버전 |
| 주문 번호 | 2866360000 | 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 |
| GTIN (EAN) | 4064675604044 | 1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R... | 버전 |
| 주문 번호 | 2866340000 | 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 |
| GTIN (EAN) | 4064675604020 | 1개, 서지 보호 I / II, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R... | 버전 |
| 주문 번호 | 2866330000 | 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 |
| GTIN (EAN) | 4064675604013 | 1개, 서지 보호 II, 케이블 글랜드 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R... | 버전 |
| 주문 번호 | 2866370000 | 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 |
| GTIN (EAN) | 4064675604051 | 1개, 서지 보호 II, MC4-Evo 2 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R... | 버전 |
| 주문 번호 | 2866350000 | 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 |
| GTIN (EAN) | 4064675604037 | 1개, 서지 보호 II, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN1M2I4SFXV100TXPX10 | 버전 |
| 주문 번호 | 2737590000 | 태양광 발전, 접속반, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지 |
| GTIN (EAN) | 4032248395569 | 보호 I / II, 케이블 글랜드 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN1M2I4SFXV101TXPX10 | 버전 |
| 주문 번호 | 2737580000 | 태양광 발전, 접속반, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지 |
| GTIN (EAN) | 4050118824865 | 보호 I / II, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN1M2I4SFXV200TXPX10 | 버전 |
| 주문 번호 | 2791870000 | 태양광 발전, 접속반, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지 |
| GTIN (EAN) | 4064675072911 | 보호 II, 케이블 글랜드 |
| 수량 | 1 ST | |

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | PVN1M2I4SXFV2O1TXPX10 | 버전 |
| 주문 번호 | 2791860000 | 태양광 발전, 접속반, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지 |
| GTIN (EAN) | 4064675072904 | 보호 II, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |