

PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	태양광 발전
주문 번호	8000087024
유형	PV SUN COVER 37/30/18
GTIN (EAN)	4064675845171
수량	1 items

PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	291 mm	깊이 (인치)	11.4567 inch
높이	341 mm	높이 (인치)	13.4252 inch
너비	439 mm	폭 (인치)	17.2834 inch
순중량	5200 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재질

기본 재질 스테인레스 스틸
 1.4301(304)

분류

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

도면



PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

DC 발전 접속반, 퓨즈 포함



1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는 데 사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고 유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한 제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중 케이블을 절삭할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVN DC 3IF 3O 1MPP SW S...	버전
주문 번호	2683050000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
GTIN (EAN)	4050118699869	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 1MPP SW S...	버전
주문 번호	2683090000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, WM4C
GTIN (EAN)	4050118699906	
수량	1 ST	
유형	PVN1M1I3S0F3V2O0TXPX10	버전
주문 번호	2683250000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
GTIN (EAN)	4050118700183	
수량	1 ST	
유형	PVN1M1I3S0F3V2O1TXPX10	버전
주문 번호	2683290000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 II, 스위치 디스커넥터, WM4C
GTIN (EAN)	4050118699982	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1...	버전
주문 번호	2683030000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
GTIN (EAN)	4050118699852	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1...	버전
주문 번호	2683070000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700053	
수량	1 ST	
유형	PVN1M1I3SXF3V2O0TXPX10	버전
주문 번호	2683230000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 II, 케이블 글랜드
GTIN (EAN)	4050118699975	
수량	1 ST	
유형	PVN1M1I3SXF3V2O1TXPX10	버전
주문 번호	2683270000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700176	
수량	1 ST	

PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

DC 발전 접속반, 퓨즈 불포함



1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는 데 사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고 유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한 제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중 케이블을 절삭할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVN1M2I6S0FXV100TXPX10	버전
주문 번호	2683150000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지
GTIN (EAN)	4050118700060	보호 I / II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN1M2I6S0FXV101TXPX10	버전
주문 번호	2683210000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지
GTIN (EAN)	4050118700046	보호 I / II, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN1M2I6S0FXV200TXPX10	버전
주문 번호	2683350000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지
GTIN (EAN)	4050118700145	보호 II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN1M2I6S0FXV201TXPX10	버전
주문 번호	2683410000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지
GTIN (EAN)	4050118699937	보호 II, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN1M2I6SXFV100TXPX10	버전
주문 번호	2683120000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지
GTIN (EAN)	4050118699890	보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN1M2I6SXFV101TXPX10	버전
주문 번호	2683180000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지
GTIN (EAN)	4050118700213	보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN1M2I6SXFV200TXPX10	버전
주문 번호	2683320000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지
GTIN (EAN)	4050118700008	보호 II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN1M2I6SXFV201TXPX10	버전
주문 번호	2683380000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 서지
GTIN (EAN)	4050118700015	보호 II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 20 4MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2737610000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPPT당 입력 2개 /
GTIN (EAN)	4050118824889	출력 2개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 4MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2737600000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118824872	1개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	

PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	PVN1M4I8SFXV2O0TXX10	버전
주문 번호	2791890000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 4 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지
GTIN (EAN)	4064675072935	보호 II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN1M4I8SFXV2O1TXX10	버전
주문 번호	2791880000	태양광 발전, 접속반, 1000 V, 4 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개, 서지
GTIN (EAN)	4064675072928	보호 II, WM4C
수량	1 ST	