데이터 시트

KEBIQL403020S2N1 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

새로운 Klippon® EBi 인클로저 시리즈는 특별히 산업 환경에서의 사용을 위해 설계되었습니다. 혹독한 환경에서 사용 시 요구되는 모든 요건을 안정적으로 충족하고 매력적인 성능 기능을 제공합니다. 비용 효율이 높은 스테인리스 스틸 인클로저를 사용하여 매우 경제적인 계산이 가능하며, 예산이 제한적인 프로젝트에도 적합합니다. 산업 응용분야용 Klippon® EBi에 더해 Klippon® EBx는 위험 구역용으로 제작된 시리즈입니다. 요청 시 cULus 승인 인클로저를 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), 인클로저, 높이: 400 mm, 너비: 300 mm, 깊이: 200 mm, 글랜드 플레이트: 하단, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색
주문 번호	8000090365
유형	KEBIQL403020S2N1 AL
GTIN (EAN)	4064675855781
수량	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
승인 ROHS	<u></u> 준수		
KUHS			
치수 및 중량			
71-1		Tiel (ol ti)	
깊이	200 mm	깊이 (인치)	7.874 inch
높이 	400 mm	높이 (인치)	15.748 inch
<u>너비</u>	300 mm	폭 (인치)	11.811 inch
순중량	7717.47 g		
온도			
작동 온도	-40 °C85 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
수직 어셈블리			
WDU 10 / ZDU 10	1x30	WDU 16 / ZDU 16	1x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x59	WDU 35 / ZDU 35	1x18
WDU 4 / ZDU 4	2x49	WDU 6 / ZDU 6	1x37
수평 어셈블리			
W/DI 40 / 7DI 40	0.00	MDU 40 / 7DU 40	0.10
WDU 10 / ZDU 10 WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x20 3x40	WDU 16 / ZDU 16 WDU 35 / ZDU 35	2x16 1x12
WDU 4 / ZDU 4	3x33	WDU 6 / ZDU 6	2x25
	0,00	VVD0 0 / 2D0 0	2,23
인클로저 인증 번호			
적합성 선언 번호(DoC LVD)	DE PS2650 220428 001ISS01		
일반 정보			
커버 재질 두께	1.5 mm	플랜지 재질 두께	3 mm
박스 재질 두께	1.5 mm	실리콘	아니요
작동 온도, 최대 커버 부착	85 °C	작동 온도, 최소	-40 °C
	1/4 회전 패스너, 더블 비트 인서트 포함	표면 마감	미처리
충격 저항	10 J 버전 표준	보호 등급	IP66
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4301(304)	실링 자재	클로로프린
인클로저 장착	하우징 후면 벽을 통해 설치	참고: 보호 등급	IP 보호는 밀펴 실링 와셔를 사용하여 벽면 장착 후에만 가능합니다.
글랜드 플레이트	하단	플랜지 플레이트	예
케이블 글랜드, 상부/하부			
M20	21	M12	55
M40	6	M32	8





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

기술 데이터		V	www.weidmueller.com
M25	18	M16	36
케이블 글랜드, 오른쪽			
M25	24	M16	65
И40	10	M32	21
//20	40	M12	96
에이블 글랜드, 왼쪽			
И12	96	M16	65
//32	21	M25	24
Л 20	40	M40	10
로 류			
TIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
TIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
TIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
CLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
CLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
CLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
CLASS 15.0	27-18-01-01		<u> </u>





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 플레이트

구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 콤포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

일반 주문 데이터

유형	KEB MOPL 4030 MSZN	버전
주문 번호	8000074172	Klippon EB (Essential Box), 장착 플레이트, 높이: 340 mm, 너비: 240
GTIN (EAN)	4064675425175	mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색
수량	1 ST	
유형	KEB MOPL 4030 S2N H	버전
주문 번호	8000074318	Klippon EB (Essential Box), 장착 플레이트, 높이: 340 mm, 너비: 240
GTIN (EAN)	4064675425274	mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리,

장착 풋

추가로 제공되는 장착 풋을 사용해 인클로 밖에서도 인클로저를 장착할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	KEB MOFT SMALL S4 SET	버전
주문 번호	2660200318	Klippon EB (Essential Box), 장착 풋, 높이: 38 mm, 너비: 55 mm, 깊이:
GTIN (EAN)	4064675275695	10.5 mm, 기본 재질: 스틸, 미처리, 은색
수량	1 ST	

문서 홀더

박스의 문서를 적절하게 보관할 수 있는 문서 홀더.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형 DOHA KEB A6 S4B R 버전 주문 번호 <u>8000075807</u> Klipp

주문 번호 <u>8000075807</u> Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 95 mm, 깊이: 20

GTIN (EAN) 4064675425359 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404, 은색

수량 1 ST

스페이서

장착 레일이나 DIN 레일과 인클로저 후면 벽 사이의 거리를 늘리기 위해 세 가지 다른 길이의 스테인리스 스틸 스페이서를 사용했습니다.

일반 주문 데이터

유형	SP M6 15 MSZN	버전
주문 번호	3896100000	Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190857851	깊이: 15 mm, 기본 재질: 스틸, 은색
수량	2 ST	
유형	SP M6 20 MSZN	버전
주문 번호	3896200000	Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190850234	깊이: 20 mm, 기본 재질: 스틸, 은색
수량	2 ST	
유형	SP M6 30 MSZN	버전
주문 번호	3896300000	Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190850241	깊이: 30 mm, 기본 재질: 스틸, 은색
수량	2 ST	

타입 라벨 홀더

가시성을 높이고 필요에 따라 네임플레이트를 추가할 수 있도록 다양하게 설계된 라벨 홀더를 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	버전
		·-
주문 번호	8000075818	Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 25 mm, 너비: 141
GTIN (EAN)	4064675425632	mm, 깊이: 16.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L),
수량	1 ST	브러시 가공, 은색
유형	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	버전
유형 주문 번호	TPSDHA KEB 130X50 S4B R 8000075816	버전 Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 50 mm, 너비: 171
		. –



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 플레이트

구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 콤포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

일반 주문 데이터

유형 GFSC M5X10 TX20 SET 버전

주문 번호 1274150000 Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm, GTIN (EAN) 4050118063820 깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막

처리, 은색 수량

장착 부품

통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완 완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저 시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다. 하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고 간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다. 라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입 라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면 ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수 있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히 개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저 안으로 새어들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는 문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록 개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을 방지하거나 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 LKSC M6X8 A2 TX30

주문 번호 2704960000 Klippon TB (Terminal Box), 픽싱 세트, 높이: 11.3 mm, 너비: 13.6 mm,

GTIN (EAN) 4050118753196 깊이: 13.6 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸, 미처리, 은색

수량 500 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

더블 비트 키

2비트 키를 사용해 인클로저 문의 잠금 요소를 잠그거나 열 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	KLIPPON QL KEY	버전
주문 번호	2473930000	Klippon EB (Essential Box), 키, 기타, 기본 재질: 플라스틱
GTIN (EAN)	4050118485868	
수량	5 ST	

문서 홀더

박스의 문서를 적절하게 보관할 수 있는 문서 홀더.

일반 주문 데이터

유형	DOHA KEB A4 S4B R	버전
주문 번호	8000075809	Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 175 mm, 깊이: 20
GTIN (EAN)	4064675425656	mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404, 은색
수량	1 ST	
유형	DOHA KEB A5 S4B R	버전
유형 주문 번호	DOHA KEB A5 S4B R 8000075808	버전 Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 125 mm, 깊이: 20
		.=