

**PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com



**일반 주문 데이터**

버전	AC 전압 버전, 보조 및 경보 접점, 서지 보호 II, TN-C-S, TN-S, N 포함 IT, N 미포함 IT, TT
주문 번호	<a href="#">8000104168</a>
유형	PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04
GTIN (EAN)	4099986573475
수량	1 items

## PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS 준수

### 치수 및 중량

길이	132 mm	길이 (인치)	5.1968 inch
높이	200 mm	높이 (인치)	7.874 inch
너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	2866.64 g		

### 온도

주변 온도	-40 °C...50 °C	습도	0...85 % 상대 습도, 응결 없음
-------	----------------	----	-----------------------

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

### 정격 데이터 IEC / EN

극 수	4	신호 접점	250 V 1A 1CO
정격 전압(AC)	230 V	저전압 네트워크	TN-C-S, TN-S, N 포함 IT, N 미포함 IT, TT
보호 레벨 Up I에서N (N-PE)	≤ 1.5 kV	전압 유형	AC
퓨즈 보호	No	주파수 범위, 최대	60 Hz
주파수 범위, 최소	50 Hz	표준 규격	IEC 61643-11, EN 61643-11
EN 61643-11 규격에 따른 요구조건 등급T2		최대 연속 전압, Uc(AC)	300 V
방전 전류 I최대 (8/20µs) N-PE	65 kA	방전 전류 In (8/20µs) N-PE	40 kA
에너지 조율(≤10m)	Type II, Type III	방전 전류 In (8/20µs) 와이어-PE	20 kA
가청 신호	아니요	방전 전류 I최대 (8/20µs) 와이어-PE	50 kA
보호 레벨 Up I에서N (L/N-PE)	≤ 1.5 kV	쇼트 회로 전류 등급 ISCCR	50 kA
속류 소거 용량 Ifi	속류는 고려할 필요 없음	통합 백업 퓨즈	아니요

### AC 입력

탈피 길이, 정격 결선	12 mm	와이어 단면, 슬리드, 최대	6 mm <sup>2</sup>
와이어 단면, 슬리드, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	결선 단면적, 꼬임, 최대	6 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최소	0.34 mm <sup>2</sup>	결선 유형, AC 입력 케이블	PUSH IN
AC 입력 수	3		

### AC 출력

탈피 길이, 정격 결선	12 mm	와이어 단면, 슬리드, 최대	6 mm <sup>2</sup>
와이어 단면, 슬리드, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	결선 단면적, 꼬임, 최대	6 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최소	0.34 mm <sup>2</sup>		

## PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

### 인도 시 포함

포함된 액세서리	항목	마운팅 풋
	수량	4
	항목	실링 플러그
	수량	8

### 보증


시간 간격	5년
-------	----

### 일반 데이터

표준 규격	IEC 61643-11, EN 61643-11	보호 등급	IP65
-------	---------------------------	-------	------

### 분류

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		



## PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 자외선 내성 케이블 타이



자외선 내성 폴리마이드 6.6이 강한 자외선 방사 환경에서도 특수 케이블 타이의 뛰어난 내구성을 보장합니다. 영구적 실외용으로 탁월함.

### 일반 주문 데이터

유형	CB-UVR 290/4,5 BK	버전	
주문 번호	<a href="#">2659350000</a>	케이블 타이, 4.5 x 290 mm, 폴리마이드 66, 220 N	
GTIN (EAN)	4050118682816		
수량	100 ST		


### Sealing sets



### 일반 주문 데이터

유형	BLINDPLUG SET5 7X28MM	버전	
주문 번호	<a href="#">3077670000</a>	태양광 발전, Blind plug	
GTIN (EAN)	4099987081894		
수량	1 ST		
유형	BLINDPLUG SET50 7X28MM	버전	
주문 번호	<a href="#">3077650000</a>	태양광 발전, Blind plug, 액세서리, 블라인드 플러그, 50 피스	
GTIN (EAN)	4099987081870		
수량	1 ST		

### PV 기상 보호



PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	PV SUNCOVER 20/20/13	버전	
주문 번호	<a href="#">8000143243</a>	태양광 발전, 선 커버	
GTIN (EAN)	4099987111829		
수량	1 ST		

Ethernet



- Cat. 5(최대 100 MHz) 및 Cat. 6(최대 250 MHz Class E)에 적합
- PoE+에 적합(IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Type 3 및 4에 부합)
- 모든 와이어 쌍 보호
- RJ 45 소켓을 통해 연결
- 금속 하우징

일반 주문 데이터

유형	VDATA CAT5E	버전	
주문 번호	<a href="#">2916360000</a>	Terminal rail fixing, Surge protection, 802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4, Cat.5e	
GTIN (EAN)	4099986545519		
수량	1 ST		
유형	VDATA CAT6	버전	
주문 번호	<a href="#">1348590000</a>	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4	
GTIN (EAN)	4050118153002		
수량	1 ST		

RS232



RS232 데이터 인터페이스용 과전압 보호기  
장착 레일용 또는 소켓 어댑터 인클로저용 보호 모듈  
최대 20 kBit/s 접지 관련 전압 신호까지 점 대 점 결선을 위한 직렬 인터페이스: 논리적 1(마킹) -15 V에서 -3 V까지  
논리적 0(공백), +3 V에서 최대 +15 V까지 신호 수준,  
+/-15 V 케이블 길이 최대 20 m(전송 속도에 따라).

일반 주문 데이터

유형	VSSC6 RS232	버전	
주문 번호	<a href="#">1064990000</a>	계측제어 용 서지 보호기, 측정 및 제어용 서지 보호, UP(L/N-PE) ≤ 100 V	
GTIN (EAN)	4032248830237		
수량	10 ST		

## PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### RS485 / RS422




데이터 서지 보호기

- RS 422 및 RS 485 신호용
- 고속 데이터 신호용 과도 서지 보호 용도로 적합

#### 일반 주문 데이터

유형	VSSC6 RS485	버전	
주문 번호	<a href="#">1064980000</a>	계측제어 용 서지 보호기, 측정 및 제어용 서지 보호, UP(L/N-PE) ≤ 100 V	
GTIN (EAN)	4032248830220		
수량	10 ST		

#### 예비 어레스터




In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

#### 일반 주문 데이터

유형	VPU AC II O 300/50	버전	
주문 번호	<a href="#">2591010000</a>	Spare arrester, Surge protection	
GTIN (EAN)	4050118599923		
수량	1 ST		
유형	VPU AC II O N-PE 305/65	버전	
주문 번호	<a href="#">2591190000</a>	예비 어레스터, 서지 보호기, TT nur für N-PE	
GTIN (EAN)	4050118599749		
수량	1 ST		

#### VPU 시리즈



다양한 액세서리 제공으로 제품 범위 확장

## PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ45 04

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

유형	VPU LOCKING CLIP S	버전	
주문 번호	<a href="#">2735080000</a>		
GTIN (EAN)	4050118826050		
수량	10 ST		