

## 그림과 유사



Klippon® TB 인클로저는 가장 까다로운 환경 조건에서도 탁월한 성능 특성을 제공합니다. 또한 프로세스 또는 발전 산업에서 두드러지게 발견되는 폭발 위험성이 있는 대기의 엄격한 요구 수준도 준수합니다. Klippon® TB MH 인클로저 제품군은 이미 시장을 선도하고 있는 제품 라인을 한층 더 개선한 것입니다.

Klippon® TB MH 인클로저 제품군의 장점:

- 15 개 사이즈 및 3가지 표준 깊이
- 최대 4개의 글랜드 플레이트 장착
- 압착으로부터 개스킷 보호
- 완전한 탈착식 패드락 탭
- 실 처리된 영역 외부에서 커버 잠금
- 온도 특성 개선
- IP66/IP67 보호
- 완전 탈착식 리드 - 공구 불필요
- 인클로저의 베이스 및 커버에 용접된 접지 스테드
- 용접된 장착 푼
- 국제 인증

## 일반 주문 데이터

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 빈 인클로저, 스테인레스 스틸 인클로저, 높이: 508 mm, 너비: 406 mm, 깊이: 200 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 전자 연마, 은색 |
| 주문 번호      | <a href="#">8000108849</a>                                                                                                                     |
| 유형         | KTB MH 504020 S4E0                                                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4099986755109                                                                                                                                  |
| 수량         | 1 items                                                                                                                                        |

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

### 치수 및 중량

|     |         |         |              |
|-----|---------|---------|--------------|
| 길이  | 200 mm  | 길이 (인치) | 7.874 inch   |
| 높이  | 508 mm  | 높이 (인치) | 20 inch      |
| 너비  | 406 mm  | 폭 (인치)  | 15.9842 inch |
| 순중량 | 13000 g |         |              |

### 온도

|       |                  |             |                                         |
|-------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 작동 온도 | -60 °C... 135 °C | 참고: 실온(서비스) | 105°C를 초과하는 온도에서 사용할 경우 IP66 보호로 제한됩니다. |
|-------|------------------|-------------|-----------------------------------------|

### 환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873 |

### 수직 어셈블리

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x39 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x32 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x75 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x24 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 3x65 | WDU 6 / ZDU 6   | 3x48 |

### 수평 어셈블리

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 3x30 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x24 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x58 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x18 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 3x49 | WDU 6 / ZDU 6   | 3x37 |

### 인클로저 인증 번호

|                       |                             |                     |                           |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 인증 번호 UL Haz.Loc.     | E223792                     | 적합성 선언 번호(DoC LVD)  | DE PS261X 160412 001ISS03 |
| 인증 번호 UL Ord.Loc.     | E243298                     | 인증 번호 UL 508A       | E223801                   |
| 적합성 증명서 번호(AoC)       | DE PS261X 160309 001ISS06   | 인증 번호 UL 단자함        | E223792                   |
| 빈 인클로저(INMETRO) 인증 번호 | LMP 21.0016U                | 인증 번호 단자함(ATEX)     | IBExU14ATEX1050           |
| 빈 인클로저(ATEX) 인증 번호    | IBExU14ATEX1028 U           | 인증 번호 단자함(INMETRO)  | LMP 21.0017               |
| 인증 번호 단자함(IECEX)      | IECEXIBE14.0013             | 빈 인클로저(IECEX) 인증 번호 | IECEX IBE 14.0004U        |
| DEF   승인 조건           | ATEX, IECEX, INMETRO, cULus |                     |                           |

### 일반 정보

|          |        |           |      |
|----------|--------|-----------|------|
| 커버 재질 두께 | 1.5 mm | 플랜지 재질 두께 | 3 mm |
| 박스 재질 두께 | 1.5 mm | 실리콘       | 예    |

## 기술 데이터

|            |                                                     |                 |                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작동 온도, 최대  | 135 °C                                              | 작동 온도, 최소       | -60 °C                                                                                                                                                         |
| 커버 부착      | 4 힌지 및 M6 육각 헤드<br>일자 스크류 SW10                      | 표준 규격           | DIN EN 62208 - 빈 박스<br>표준, DIN EN 61373 Class<br>1B**, DIN EN 15085-2, EN<br>60079-0, EN 60079-7,<br>EN 60079-31, IEC<br>60079-0, IEC 60079-7,<br>IEC 60079-31 |
| 표면 마감      | 전자 연마                                               | 충격 저항           | 10 J 버전 표준, IEC<br>60079-0에 따른 7 줄(J)                                                                                                                          |
| 보호 등급      | IP66, IP67                                          | 기본 재질           | 스테인레스 스틸<br>1.4404(316L)                                                                                                                                       |
| 실링 자재      | 실리콘                                                 | 커버 스크류 토크       | 2.5 Nm                                                                                                                                                         |
| 인클로저 장착    | 11-mm 구멍 포함 4개의<br>용접된 장착 못(2개의 일자<br>못 및 2개의 십자 못) | 커버의 실링 자재       | 실리콘                                                                                                                                                            |
| 참고: 보호 등급  | 105°C를 초과하는<br>온도에서 사용하는 경우 IP<br>보호는 IP 66로 제한됩니다. | 플랜지 플레이트의 실링 자재 | 실리콘                                                                                                                                                            |
| 보호 등급 (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12                            | 리드 스크류의 수       | 4                                                                                                                                                              |
| 열림 각 리드    | 130.00 °                                            | 플랜지 플레이트        | 아니요                                                                                                                                                            |
| 뚜껑         | 예                                                   | 위치 PE 볼트        | 박스 C면                                                                                                                                                          |

### 케이블 글랜드, 상부/하부

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 22 | M12 | 51 |
| M63 | 3  | M40 | 5  |
| M32 | 7  | M25 | 18 |
| M50 | 4  | M75 | 0  |
| M16 | 39 |     |    |

### 케이블 글랜드, 오른쪽

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 20 | M63 | 0  |
| M75 | 0  | M16 | 45 |
| M40 | 4  | M50 | 3  |
| M32 | 5  | M20 | 26 |
| M12 | 60 |     |    |

### 케이블 글랜드, 왼쪽

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M63 | 0  | M75 | 0  |
| M12 | 60 | M50 | 3  |
| M16 | 45 | M32 | 5  |
| M25 | 20 | M20 | 26 |
| M40 | 4  |     |    |

### 하우징 접지

|            |                                                  |            |                              |
|------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 접지, 박스, 커버 | 인클로저 바디 및 커버<br>내부에 용접된 M6<br>스테인리스 스틸 접지<br>스터드 | 접지, 박스, 외부 | 바디 인클로저 내부의 연속<br>M10 접지 스톨드 |
| 접지, 박스, 내부 | 인클로저 바디 및 커버<br>내부에 용접된 M6<br>스테인리스 스틸 접지<br>스터드 |            |                              |

기술 데이터

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |

### 액세서리

#### 글랜드 플레이트, 접지 스톨드 불포함



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
플랜지 플레이트  
두 가지 두께의 플랜지 플레이트, 사전 조립형으로 손쉬운 교체 가능

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | KTB GP XX4020V AB S4 3MM   | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">8000112982</a> | Klippon TB (Terminal Box), 플랜지 플레이트, 직선, 높이: 396 mm, |
| GTIN (EAN) | 4099986799240              | 너비: 167 mm, 깊이: 3 mm, 글랜드 플레이트: 하단, 상단, 기본 재질:       |
| 수량         | 1 ST                       | 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 전자 연마, 은색                     |

#### 글랜드 플레이트, 접지 스톨드 포함



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
플랜지 플레이트  
두 가지 두께의 플랜지 플레이트, 사전 조립형으로 손쉬운 교체 가능

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | KTB GP XX4020V AB S4 PE    | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">8000114910</a> | Klippon TB (Terminal Box), 플랜지 플레이트, 직선, 높이: 396 mm, |
| GTIN (EAN) | 4099986797505              | 너비: 167 mm, 깊이: 3 mm, 글랜드 플레이트: 상단, 하단, 기본 재질:       |
| 수량         | 1 ST                       | 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 전자 연마, 은색                     |

#### 스테인리스 스틸 소재 글랜드 플레이트 - 6mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
플랜지 플레이트  
두 가지 두께의 플랜지 플레이트, 사전 조립형으로 손쉬운 교체 가능

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | KTB GP XX4020V AB S4 6MM   | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">8000114137</a> | Klippon TB (Terminal Box), 플랜지 플레이트, 직선, 높이: 396 mm, |
| GTIN (EAN) | 4099986804753              | 너비: 167 mm, 깊이: 6 mm, 글랜드 플레이트: 상단, 하단, 기본 재질:       |
| 수량         | 1 ST                       | 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 전자 연마, 은색                     |

## KTB MH 504020 S4E0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 500 x 400mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
장착 플레이트  
구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | KTB MOPL 5040 MSZN         | 버전                                                                                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">8000110196</a> | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 높이: 453 mm, 너비: 345 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색             |
| GTIN (EAN) | 4099986779341              |                                                                                                              |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                              |
| 유형         | KTB MOPL 5040 MSZN H       | 버전                                                                                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">8000115916</a> | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 높이: 453 mm, 너비: 345 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색             |
| GTIN (EAN) | 4099986783041              |                                                                                                              |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                              |
| 유형         | KTB MOPL 5040 S2N H        | 버전                                                                                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">8000115905</a> | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 높이: 453 mm, 너비: 345 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4099986782945              |                                                                                                              |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                              |

### 타입 라벨 홀더



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
네임플레이트 홀더  
가시성을 높이고 필요에 따라 네임플레이트를 추가할 수 있도록 다양하게 설계된 라벨 홀더를 사용할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | 버전                                                                                                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 레이팅 플레이트 홀더, 리벳, 높이: 70 mm, 너비: 70 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301, 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미러 광택, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4050118070101              |                                                                                                                                      |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                                      |

## 액세서리

### 장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완  
완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저  
시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에  
맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

#### 하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고  
간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.  
라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입  
라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면  
ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수  
있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히  
개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저  
안으로 새어 들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수  
있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는  
문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록  
개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을  
방지하거나 최소화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | SD FIXING SET              | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인식 플레이트 고정 세트, 높이: 12 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118075472              | 너비: 12 mm, 깊이: 16.4 mm, 기본 재질: 녹방지 처리 스틸, 미처리,       |
| 수량         | 1 ST                       | 은색                                                   |
| 유형         | TPSD FIXING SET KTB        | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 타입 플레이트 고정장치 세트, 기본 재질:   |
| GTIN (EAN) | 4050118043969              | 스테인레스 스틸, 미처리, 은색                                    |
| 수량         | 20 ST                      |                                                      |

### 접지 볼트



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장  
새로운 Klippon TB® 인클로저는 일관된 액세서리 구조를  
통해 특정 작업 요건에 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수  
있습니다.

#### 접지 볼트

완전한 컴포넌트로 교환이 가능한 접지 볼트에는 황동과  
스테인리스 스틸의 두 가지 버전이 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 유형         | PEBZ M10 KTB BR SET        | 버전                                                      |
| 주문 번호      | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 |
| GTIN (EAN) | 4032248974641              | mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 황동, 미처리, 은색                     |
| 수량         | 1 ST                       |                                                         |
| 유형         | PEBZ M10 KTB S4 SET        | 버전                                                      |
| 주문 번호      | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 |
| GTIN (EAN) | 4032248974658              | mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L),          |
| 수량         | 1 ST                       | 미처리, 은색                                                 |

## 액세서리

### TS 20



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
단자대 레일  
인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | TS20/CX10 ST ZN 5040 HOR   | 버전                                                                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">8000117052</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인클로저, 슬롯 포함, 높이: 20 mm, 너비: 366 mm, 깊이: 10 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4099986829916              |                                                                                                 |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                                                 |
| 유형         | TS20/CX10 ST ZN 5040 VER   | 버전                                                                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">8000117039</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인클로저, 직선, 높이: 20 mm, 너비: 468 mm, 깊이: 10 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 은색    |
| GTIN (EAN) | 4099986829817              |                                                                                                 |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                                                 |

### 깊이 15mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
단자대 레일  
인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | TS35X15 ST KTB5040 HOR     | 버전                                                                                                          |
| 주문 번호      | <a href="#">8000116372</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인클로저, 슬롯 미포함, 높이: 35 mm, 너비: 345 mm, 깊이: 15 mm, 기본 재질: 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4099986820807              |                                                                                                             |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                                                             |
| 유형         | TS35X15 ST KTB5040 VER     | 버전                                                                                                          |
| 주문 번호      | <a href="#">8000116354</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인클로저, 슬롯 미포함, 높이: 35 mm, 너비: 453 mm, 깊이: 15 mm, 기본 재질: 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4099986820708              |                                                                                                             |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                                                             |

## 액세서리

### 깊이 7.5mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
단자대 레일  
인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | TS35X7.5 ST KTB5040 HOR    | 버전                                                                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">8000116112</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인클로저, 슬롯 미포함, 높이: 35 mm, 너비: 345 mm, 깊이: 7.5 mm, 기본 재질: 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 |
| GTIN (EAN) | 4099986820593              | 처리, 은색                                                                                                |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                                                       |
| 유형         | TS35X7.5 ST KTB5040 VER    | 버전                                                                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">8000116102</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인클로저, 슬롯 미포함, 높이: 35 mm, 너비: 453 mm, 깊이: 7.5 mm, 기본 재질: 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 |
| GTIN (EAN) | 4099986820487              | 처리, 은색                                                                                                |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                                                       |

### 장착 플레이트



구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | GFSC M5X10 TX20 SET        | 버전                                                                                                         |
| 주문 번호      | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm, 깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | 처리, 은색                                                                                                     |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                            |

## 액세서리

### 장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완  
완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저  
시리즈용 시스템 액세서를 사용하면 특정 작업 요건에  
맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

#### 하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고  
간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.  
라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입  
라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면  
ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수  
있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히  
개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저  
안으로 새어 들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수  
있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는  
문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록  
개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을  
방지하거나 최소화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | FKSC M6X8 D9/SW3           | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 고정 스크류, 기본 재질: 스틸 |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |