



Klippon® TB 인클로저는 가장 까다로운 환경 조건에서도 탁월한 성능 특성을 제공합니다. 또한 프로세스 또는 발전 산업에서 두드러지게 발견되는 폭발 위험성이 있는 대기의 엄격한 요구 수준도 준수합니다. Klippon® TB QL 인클로저 제품군은 이미 시장을 선도하고 있는 제품 라인을 한층 더 개선한 것입니다.

Klippon® TB QL 인클로저 시리즈의 장점:

- 12개 사이즈 및 3가지 표준 깊이
- 최대 4개의 글랜드 플레이트 장착
- 압착으로부터 개스킷 보호
- 신속 잠금 커버, 기본으로 슬롯 포함
- 온도 특성 개선
- IP66 보호
- 인클로저의 베이스 및 커버에 용접된 접지 스톨드
- 용접된 장착 풋
- 국제 인증

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 빈 인클로저, 높이: 620 mm, 너비: 508 mm, 깊이: 150 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 전자 연마, 은색 |
| 주문 번호      | <a href="#">8000109909</a>                                                                                                       |
| 유형         | KTB QL 625015 S4E1                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4099986760042                                                                                                                    |
| 수량         | 1 items                                                                                                                          |

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

### 치수 및 중량

|     |            |         |              |
|-----|------------|---------|--------------|
| 길이  | 150 mm     | 길이 (인치) | 5.9055 inch  |
| 높이  | 620 mm     | 높이 (인치) | 24.4094 inch |
| 너비  | 508 mm     | 폭 (인치)  | 20 inch      |
| 순중량 | 20145.21 g |         |              |

### 온도

|       |                  |             |                                         |
|-------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 작동 온도 | -60 °C... 135 °C | 참고: 실온(서비스) | 105°C를 초과하는 온도에서 사용할 경우 IP66 보호로 제한됩니다. |
|-------|------------------|-------------|-----------------------------------------|

### 환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873 |

### 수직 어셈블리

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 3x49  | WDU 16 / ZDU 16 | 2x42 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x101 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x31 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 3x83  | WDU 6 / ZDU 6   | 3x62 |

### 수평 어셈블리

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 4x38 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x32 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x78 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x24 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 5x65 | WDU 6 / ZDU 6   | 4x48 |
| 퓨즈 홀더 사용 가능                 | 아니요  |                 |      |

### 인클로저 인증 번호

|                       |                             |                     |                           |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 인증 번호 UL Haz.Loc.     | E223792                     | 적합성 선언 번호(DoC LVD)  | DE PS261X 160412 001ISS03 |
| 인증 번호 UL Ord.Loc.     | E243298                     | 인증 번호 UL 508A       | E223801                   |
| 적합성 증명서 번호(AoC)       | DE PS261X 160309 001ISS06   | 인증 번호 UL 단자함        | E223792                   |
| 빈 인클로저(INMETRO) 인증 번호 | LMP 21.0016U                | 인증 번호 단자함(ATEX)     | IBExU14ATEX1050           |
| 빈 인클로저(ATEX) 인증 번호    | IBExU14ATEX1028 U           | 인증 번호 단자함(INMETRO)  | LMP 21.0017               |
| 인증 번호 단자함(IECEX)      | IECEXIBE14.0013             | 빈 인클로저(IECEX) 인증 번호 | IECEX IBE 14.0004U        |
| DEF   승인 조건           | ATEX, IECEX, INMETRO, cULus |                     |                           |

## 기술 데이터

### 일반 정보

|                 |                                                                                                                                              |             |                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 커버 재질 두께        | 1.5 mm                                                                                                                                       | 플랜지 재질 두께   | 3 mm                        |
| 박스 재질 두께        | 1.5 mm                                                                                                                                       | 재질 두께       | 1.5 mm                      |
| 실리콘             | 예                                                                                                                                            | 작동 온도, 최대   | 135 °C                      |
| 작동 온도, 최소       | -60 °C                                                                                                                                       | 커버 부착       | 4 힌지 및 M6 육각 헤드 일자 스크류 SW10 |
| 표준 규격           | DIN EN 62208 - 빈 박스 표준, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | 표면 마감       | 전자 연마                       |
| 충격 저항           | 10 J 버전 표준, IEC 60079-0에 따른 7 줄(J)                                                                                                           | 보호 등급       | IP66, IP67                  |
| 기본 재질           | 스테인레스 스틸 1.4404(316L)                                                                                                                        | 실링 자재       | 실리콘                         |
| 통합 고정           | 4, 6 또는 9 볼트 M6 내부 (암형) 나사산                                                                                                                  | 커버의 실링 자재   | 실리콘                         |
| 참고: 보호 등급       | 105°C를 초과하는 온도에서 사용하는 경우 IP 보호는 IP 66로 제한됩니다.                                                                                                | 플랜지 플레이트 장착 | M6 육각 헤드 일자 스크류 SW10        |
| 플랜지 플레이트의 실링 자재 | 실리콘                                                                                                                                          | 보호 등급 (UL)  | Type 3, Type 4X, Type 12    |
| 열림 각 리드         | 130.00 °                                                                                                                                     | 플랜지 플레이트    | 아니요                         |
| 뚜껑              | 예                                                                                                                                            | 위치 PE 볼트    | 박스 C면                       |
| 사용 영역           | 폭발 위험 구역, 공정 산업, 석유 및 가스 산업, 화학 산업, 해양, 내륙                                                                                                   |             |                             |

### 케이블 글랜드, 상부/하부

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 28 | M12 | 66 |
| M63 | 4  | M40 | 7  |
| M32 | 9  | M25 | 22 |
| M50 | 6  | M75 | 0  |
| M16 | 30 |     |    |

### 케이블 글랜드, 오른쪽

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 26 | M63 | 5  |
| M75 | 0  | M16 | 60 |
| M40 | 8  | M50 | 6  |
| M32 | 10 | M20 | 32 |
| M12 | 75 |     |    |

### 케이블 글랜드, 왼쪽

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M63 | 5  | M75 | 0  |
| M12 | 75 | M50 | 6  |
| M16 | 60 | M32 | 10 |
| M25 | 26 | M20 | 32 |
| M40 | 8  |     |    |

### 하우징 접지

|            |                         |            |                           |
|------------|-------------------------|------------|---------------------------|
| 접지, 박스, 커버 | 인클로저 바디 및 커버 내부에 용접된 M6 | 접지, 박스, 외부 | 바디 인클로저 내부의 연속 M10 접지 스톨드 |
|------------|-------------------------|------------|---------------------------|

## 기술 데이터

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 접지, 박스, 내부 | 스테인리스 스틸 접지<br>스터드<br>바디 인클로저 내부의 연속<br>M10 접지 스톨드 |
|------------|----------------------------------------------------|

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |

## KTB QL 625015 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 620 x 500mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
장착 플레이트  
구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | KTB MOPL 6250 MSZN         | 버전                                                                                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">8000110199</a> | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 높이: 565 mm, 너비: 447 mm, 깊이: 12 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색               |
| GTIN (EAN) | 4099986779365              |                                                                                                               |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                               |
| 유형         | KTB MOPL 6250 MSZN H       | 버전                                                                                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">8000115918</a> | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 높이: 563.5 mm, 너비: 447 mm, 깊이: 12 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색             |
| GTIN (EAN) | 4099986783065              |                                                                                                               |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                               |
| 유형         | KTB MOPL 6250 S2N H        | 버전                                                                                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">8000115907</a> | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 높이: 563.5 mm, 너비: 447 mm, 깊이: 12 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4099986782969              |                                                                                                               |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                               |

### 타입 라벨 홀더



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
네임플레이트 홀더  
가시성을 높이고 필요에 따라 네임플레이트를 추가할 수 있도록 다양하게 설계된 라벨 홀더를 사용할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | 버전                                                                                                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 레이팅 플레이트 홀더, 리벳, 높이: 70 mm, 너비: 70 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301, 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미러 광택, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4050118070101              |                                                                                                                                      |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                                      |

## 액세서리

### 클로저 부품



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

#### 씰링 시스템

인클로저의 안전하고 효과적인 씰링을 위해 다양한 잠금 시스템이 마련되어 있습니다. Klippon® TB MH 인클로저용 통자물쇠와 Klippon® TB QL 인클로저용으로 다양한 잠금 자물쇠 인서트 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 유형         | KTB QLH S4 SLS             | 버전                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1191610000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 폐쇄 요소, 기본 재질: 스테인레스 스틸 |
| GTIN (EAN) | 4050118137965              | 1.4404, 미처리, 은색                                   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                   |
| 유형         | KTB QLL S2 DB3             | 버전                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1191590000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 폐쇄 요소, 기본 재질: 스테인레스 스틸 |
| GTIN (EAN) | 4050118134285              | 1.4301, 미처리, 은색                                   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                   |
| 유형         | KTB QLL S2 SLS             | 버전                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1191600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 폐쇄 요소, 기본 재질: 스테인레스 스틸 |
| GTIN (EAN) | 4050118137989              | 1.4301, 미처리, 은색                                   |
| 수량         | 10 ST                      |                                                   |

### 장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완 완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저 시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

#### 하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고 간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다. 라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입 라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면 ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수 있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히 개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저 안으로 새어들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는 문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록 개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을 방지하거나 최소화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | SD FIXING SET              | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인식 플레이트 고정 세트, 높이: 12 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118075472              | 너비: 12 mm, 깊이: 16.4 mm, 기본 재질: 녹방지 처리 스틸, 미처리,       |
| 수량         | 1 ST                       | 은색                                                   |

## KTB QL 625015 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 유형         | TPSD FIXING SET KTB        | 버전                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 타입 플레이트 고정장치 세트, 기본 재질: |
| GTIN (EAN) | 4050118043969              | 스테인레스 스틸, 미처리, 은색                                  |
| 수량         | 20 ST                      |                                                    |

## 접지 볼트



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장  
새로운 Klippon TB® 인클로저는 일관된 액세서리 구조를  
통해 특정 작업 요건에 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수  
있습니다.  
접지 볼트  
완전한 콤포넌트로 교환이 가능한 접지 볼트에는 황동과  
스테인리스 스틸의 두 가지 버전이 있습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | PEBZ M10 KTB BR SET        | 버전                                                                                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 황동, 미처리, 은색                    |
| GTIN (EAN) | 4032248974641              |                                                                                                                |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                |
| 유형         | PEBZ M10 KTB S4 SET        | 버전                                                                                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 미처리, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248974658              |                                                                                                                |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                |

## TS 20



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장  
새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성  
있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라  
인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
단자대 레일  
인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소  
장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | TS20/CX10 ST ZN 6250 HOR   | 버전                                                                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">8000117054</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인클로저, 슬롯 포함, 높이: 20 mm, 너비: 454 mm, 깊이: 10 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4099986829930              |                                                                                                 |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                                                 |
| 유형         | TS20/CX10 ST ZN 6250 VER   | 버전                                                                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">8000117041</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인클로저, 직선, 높이: 20 mm, 너비: 566 mm, 깊이: 10 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 은색    |
| GTIN (EAN) | 4099986829831              |                                                                                                 |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                                                 |

### 액세서리

#### 깊이 15mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
단자대 레일  
인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | TS35X15 ST KTB6250 HOR     | 버전                                                                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">8000116374</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인클로저, 슬롯 미포함, 높이: 35 mm, 너비: 433 mm, 깊이: 15 mm, 기본 재질: 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 |
| GTIN (EAN) | 4099986820821              | 처리, 은색                                                                                               |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                                                      |
| 유형         | TS35X15 ST KTB6250 VER     | 버전                                                                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">8000116356</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인클로저, 슬롯 미포함, 높이: 35 mm, 너비: 551 mm, 깊이: 15 mm, 기본 재질: 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 |
| GTIN (EAN) | 4099986820722              | 처리, 은색                                                                                               |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                                                      |

#### 깊이 7.5mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
단자대 레일  
인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | TS35X7.5 ST KTB6250 HOR    | 버전                                                                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">8000116114</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인클로저, 슬롯 미포함, 높이: 35 mm, 너비: 433 mm, 깊이: 7.5 mm, 기본 재질: 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 |
| GTIN (EAN) | 4099986820623              | 처리, 은색                                                                                                |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                                                       |
| 유형         | TS35X7.5 ST KTB6250 VER    | 버전                                                                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">8000116104</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인클로저, 슬롯 미포함, 높이: 35 mm, 너비: 551 mm, 깊이: 7.5 mm, 기본 재질: 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 |
| GTIN (EAN) | 4099986820500              | 처리, 은색                                                                                                |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                                                       |



## 액세서리

### 장착 플레이트



구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 유형         | GFSC M5X10 TX20 SET        | 버전                                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | 깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막                |
| 수량         | 1 ST                       | 처리, 은색                                                       |

### 장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완  
완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저  
시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에  
맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

#### 하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고  
간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.  
라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입  
라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면  
ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수  
있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히  
개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저  
안으로 새어 들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수  
있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는  
문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록  
개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을  
방지하거나 최소화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | FKSC M6X8 D9/SW3           | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 고정 스크류, 기본 재질: 스틸 |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |