


**RS 4XRJ12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

TS35의 배전반 내의 다중 데이터 분배기

**일반 주문 데이터**

주문 번호	8000112157
유형	<b>RS 4XRJ12</b>
GTIN (EAN)	4099987025591
수량	10 items

## RS 4XRJ12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

깊이	21.5 mm	깊이 (인치)	0.8465 inch
높이	80.2 mm	높이 (인치)	3.1575 inch
너비	17.9 mm	폭 (인치)	0.7047 inch
순중량	19 g		

## 온도

보관 온도	-25...70 °C	작동 온도	-20...55 °C
작동 온도에서 습도	0...85% (응결 없음)		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 결선 데이터

분배 PCB 커넥터	4 x RJ12 plug-in connectors
------------	-----------------------------

## 정격 데이터

보호 등급	IP20	정격 전압	< 150 V AC
작동 전압	150 V AC	분배기 결선당 최대 전류	1 A

## 결선 필드

결선 유형	플러그인 결선
-------	---------

## 공급 결선

결선의 유형	플러그인 결선
--------	---------

## 중요 참고 사항

IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
--------	---

## 분류

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**RS 4XRJ12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****절연 조정(EN 60664-1)**

정격 절연 전압 오염 심각도	<150 V AC 2	서지 전압 범주 펄스 전압 테스트(1.2/50 µs)	II 1.5 kV
--------------------	----------------	----------------------------------	--------------

**RS 4XRJ12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)