



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



TS35의 배전반 내의 다중 데이터 분배기

일반 주문 데이터

주문 번호	8000112157
유형	RS 4XRJ12
GTIN (EAN)	4099987025591
수량	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인
승인

 ϵ

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	21.5 mm	깊이 (인치)	0.8465 inch
높이	80.2 mm	높이 (인치)	3.1575 inch
너비	17.9 mm	 폭 (인치)	0.7047 inch
순중량	19 g		

온도

보관 온도	-2570 °C	작동 온도	-2055 °C
작동 온도에서 습도	085% (응결 없음)		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
1013 교구 6대	E17 MA 1EM
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

결선 데이터

분배 PCB 커넥터	4 x RJ12 plug-in	
논메ICD기국니	4 × 115 12 plug-111	
	connectors	

정격 데이터

보호 등급	IP20	정격 전압	< 150 V AC
작동 전압	150 V AC	분배기 결선당 최대 전류	1 A

결선 필드

결선 유형	플러그인 결선

공급 결선

결선의 유형	플러그인 결선
르근의 ㅠㅎ	2122

중요 참고 사항

IPC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된
	보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가
	클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.

분류

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 15.0	27-14-11-52			
절연 조정(EN 60664-1)				
지거 되어 되어	450740	U-1 701 W.T		
정격 절연 전압	<150 V AC	선지 전압 범주	<u> </u>	
오염 심각도	2	펄스 전압 테스트(1.2/50 us)	1.5 kV	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

