


RS 4XRJ12 PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

TS35의 배전반 내의 다중 데이터 분배기

일반 주문 데이터

주문 번호	8000112158
유형	RS 4XRJ12 PS
GTIN (EAN)	4099987025706
수량	10 items

RS 4XRJ12 PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	21.5 mm	깊이 (인치)	0.8465 inch
높이	93.7 mm	높이 (인치)	3.689 inch
너비	17.9 mm	폭 (인치)	0.7047 inch
순중량	10 g		

온도

보관 온도	-25...70 °C	작동 온도	-20...55 °C
작동 온도에서 습도	0...85% (응결 없음)		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dd6ecfa2-0f98-4cb6-b9bb-7c212c5140ca

결선 데이터

분배 PCB 커넥터	4 x RJ12 plug-in connectors	공급 플러그인 커넥터	LSF-SMT 5.08/03/180 (중앙 핀 없음)
------------	-----------------------------	-------------	----------------------------------

정격 데이터

보호 등급	IP20	정격 전압	< 150 V AC
작동 전압	150 V AC	분배기 결선당 최대 전류	1 A

결선 필드

결선 유형	플러그인 결선
-------	---------

공급 결선

결선의 유형	플러그인 결선	클램프 범위, 최소	0.13 mm ²
클램프 범위, 최대	1.5 mm ²	탈피 길이	11 mm

중요 참고 사항

IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
--------	---

분류

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

RS 4XRJ12 PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

절연 조정(EN 60664-1)

정격 절연 전압 오염 심각도	<150 V AC 2	서지 전압 범주 펄스 전압 테스트(1.2/50 µs)	II 1.5 kV
--------------------	----------------	----------------------------------	--------------

RS 4XRJ12 PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

