



TS35의 배전반 내의 다중 데이터 분배기

### 일반 주문 데이터

주문 번호	8000112158
유형	<a href="#">RS 4XRJ12 PS</a>
GTIN (EAN)	4099987025706
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	21.5 mm	길이 (인치)	0.8465 inch
높이	93.7 mm	높이 (인치)	3.689 inch
너비	17.9 mm	폭 (인치)	0.7047 inch
순중량	10 g		

온도

보관 온도	-25...70 °C	작동 온도	-20...55 °C
작동 온도에서 습도	0...85% (응결 없음)		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dd6ecfa2-Of98-4cb6-b9bb-7c212c5140ca

결선 데이터

분배 PCB 커넥터	4 x RJ12 plug-in connectors	공급 플러그인 커넥터	LSF-SMT 5.08/03/180 (중앙 핀 없음)
------------	-----------------------------	-------------	-------------------------------

정격 데이터

보호 등급	IP20	정격 전압	< 150 V AC
작동 전압	150 V AC	분배기 결선당 최대 전류	1 A

결선 필드

결선 유형	플러그인 결선
-------	---------

공급 결선

결선의 유형	플러그인 결선	클램프 범위, 최소	0.13 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>	탈피 길이	11 mm

중요 참고 사항

IPC 준수: 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.

분류

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

# 기술 데이터

### 절연 조정(EN 60664-1)

정격 절연 전압	<150 V AC	서지 전압 범주	II
오염 심각도	2	펄스 전압 테스트(1.2/50 µs)	1.5 kV

도면

