

그림과 유사



그림과 유사

통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

단자대 레일

인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

일반 주문 데이터

버전	Klippon TB (Terminal Box), 인클로저, 슬롯 미포함, 높이: 35 mm, 너비: 351 mm, 깊이: 7.5 mm, 기본 재질: 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 은색
주문 번호	8000116101
유형	TS35X7.5 ST KTB4040 VER
GTIN (EAN)	4099986820470
수량	20 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	7.5 mm	길이 (인치)	0.2953 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	351 mm	폭 (인치)	13.8189 inch
순중량	130 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

표면 마감	전기 아연 도금 및 보호막 처리	기본 재질	스틸
-------	-------------------	-------	----

일반 정보

설치 권고	직접 장착	표준 규격	DIN EN 60715
표면 마감	전기 아연 도금 및 보호막 처리	기본 재질	스틸
통합 고정	스크류		

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS35X7.5 ST KTB4040 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 플레이트



구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는
컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

일반 주문 데이터

유형	GFSC M5X10 TX20 SET	버전	
주문 번호	1274150000		
GTIN (EAN)	4050118063820		
수량	1 ST		
			Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm, 깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 은색