

TABNSNORD22STECKBAR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



계기용 변압기 결선용의 미리 조립된 SET를 사용하면 시간과 저장 비용을 절감할 수 있습니다. 모든 관련 액세서리와 한 개의 완전한 패키지로 라벨을 지정하는 등 다양한 적용 분야에 따른 설정을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	변압기 분리 단자대 측정, PUSH IN, 30, 44
주문 번호	8000120389
유형	TABNSNORD22STECKBAR
GTIN (EAN)	4099986821682
수량	1 items

Weidmüller **3**2

TABNSNORD22STECKBAR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

기울 데이터			
치수 및 중량			
71.01			
깊이	71.3 mm	깊이 (인치)	2.8071 inch
높이 	120.8 mm	높이 (인치)	4.7559 inch
<u>너비</u> 순중량	202.8 mm 16480 g	폭 (인치)	7.9842 inch
	10480 g		
온도			
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
등급 데이터			
정격 단면적	6 mm²	정격 전압	500 V
정격 DC 전압	500 V	정격 전류 정격 전류	30 A
최대 와이어에서 전류	30 A	IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	0.78 mΩ
정격 임펄스 내전압	6 kV	IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	1.31 mW
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
시스템 사양			
엔드 커버 플레이트 필요	아니요	레벨 수	1
레벨당 클램프 지점 개수	44	레벨 내부 교차 결선	아니요
일반			
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 22
자재 데이터		222211 (133.37-1	
기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
작동 요소의 색상	주황색	UL 94 가연성 등급	V-0
추가 기술 데이터			
<u>개방측</u> 장착 유형	<u>닫힘</u> 직접 장착	스냅온	아니요
클램프용 컨덕터(정격 결선)	4884		
IEC 60947-1 규격 게이지	A5	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8
결선 방향	상단	탈피 길이	12 mm
결선 유형	PUSH IN	결선 수 	44
클램프 범위, 최대	10 mm ²	클램프 범위, 최소	0.5 mm ²
블레이드 크기	0.8 x 4.0 mm	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 22
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	6 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	10 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	10 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.5 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최대	6 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최소	0.5 mm ²
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	6 mm ²	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.5 mm ²

2 카탈로그 상태 / 도면



TABNSNORD22STECKBAR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

클램프용 전선(추가 결선)

크림드등 선진(구기 결건)			
결선 유형, 추가 결선	플러그형		
 분류	'		
ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ETIM 10.0	EC000902
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09	<u> </u>	



TABNSNORD22STECKBAR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

