

## MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



마이그레이션용 어댑터 - Siemens ET200M/S7-300  
사전 조립된 케이블이 포함된 전면 어댑터는 ET200M/  
S7-300 카드에서 다른 PLC 시스템 또는 바이드물러의  
u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

주문 번호	8000125284
유형	<a href="#">MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE</a>
GTIN (EAN)	4099986881587
수량	1 items

**MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**기술 데이터**

**치수 및 중량**

길이	61.3 mm	길이 (인치)	2.4134 inch
높이	127 mm	높이 (인치)	5 inch
너비	40.6 mm	폭 (인치)	1.5984 inch
순중량	122.5 g		

**온도**

보관 온도	-20...70 °C	작동 온도	-20...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

**정격 데이터 UL**

보관 온도 UL, 최대	70 °C	작동 온도 UL, 최소	-20 °C
작동 온도 UL, 최대	50 °C	보관 온도 UL, 최소	-20 °C
정격 전류 I <sub>최대</sub>	40 A	정격 전압 UN	250 V

**결선 데이터**

폴 수(제어 측)	40-폴	결선(필드 측)	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector
-----------	------	----------	---

**결선 데이터**

결선(필드 측)	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector	PLC에 결선	신규 PLC 단자대 또는 하드와이어드
----------	---	---------	----------------------

**정격 데이터**

작동 전압	250 V	채널당 최대 전류	5.5 A
총 작동 전류	40 A		

**분류**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**절연 조정(EN50178)**

서지 전압 범주	II	오염 심각도 수준	2
펄스 전압 테스트(1,2/50µs)	2.5 kV	절연 테스트 전압 AC	1.35 kV

**MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

