

MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



마이그레이션용 어댑터 - SLC500. 사전 조립된 케이블이 장착된 전면 어댑터는 SLC500 카드에서 다른 PLC/DCS 시스템 또는 바이드뮬러의 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	8000128581		
유형	MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER		
GTIN (EAN)	4099986919648		
수량	1 items		



MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량			,
깊이	83.2 mm	깊이 (인치)	3.2756 inch
높이	101.6 mm	높이 (인치) 높이 (인치)	4 inch
너비	34.3 mm	폭 (인치)	1.3504 inch
순중량	140 g	1 (23)	
온도			
보관 온도	-2070 °C	작동 온도	-2050 °C
정격 데이터 UL			
	70.00		00.00
보관 온도 UL, 최대	70 °C 50 °C	작동 온도 UL, 최소	-20 °C
작동 온도 UL, 최대 정격 전류 I최대	40 A	보관 온도 UL, 최소	-20 °C
<u>결선 데이터</u>	40 A		
글 근 데이디			
폴 수(제어 측)	40-폴	결선(필드 측)	Allen Bradley 40-pole IDC
결선 데이터			,
결선(필드 측)	Allen Bradley 40-pole IDC	PLC에 결선	신규 PLC 단자대 또는 하드와이어드
정격 데이터			
채널당 최대 전류	1 A	총 작동 전류	40 A
분류			
ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584 EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		
절연 조정(EN50178)			
니키 되아 비즈			0
서지 전압 범주	2.5.12/	오염 심각도 수준	2 25 137
펄스 전압 테스트(1,2/50μs)	2.5 kV	절연 테스트 전압 AC	1.35 kV

카탈로그 상태 / 도면 2







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com