

**MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



마이그레이션용 어댑터 - SLC500.  
 사전 조립된 케이블이 장착된 전면 어댑터는 SLC500  
 카드에서 다른 PLC/DCS 시스템 또는 바이드물러의  
 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

|            |   |
|------------|---|
| 주문 번호      | 8000128581                                  |
| 유형         | <a href="#">MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986919648                               |
| 수량         | 1 items                                     |

**MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

**치수 및 중량**

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 길이  | 83.2 mm  | 길이 (인치) | 3.2756 inch |
| 높이  | 101.6 mm | 높이 (인치) | 4 inch      |
| 너비  | 34.3 mm  | 폭 (인치)  | 1.3504 inch |
| 순중량 | 140 g    |         |             |

**온도**

|       |             |       |             |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 보관 온도 | -20...70 °C | 작동 온도 | -20...50 °C |
|-------|-------------|-------|-------------|

**정격 데이터 UL**

|              |       |              |        |
|--------------|-------|--------------|--------|
| 보관 온도 UL, 최대 | 70 °C | 작동 온도 UL, 최소 | -20 °C |
| 작동 온도 UL, 최대 | 50 °C | 보관 온도 UL, 최소 | -20 °C |
| 정격 전류 I 최대   | 40 A  |              |        |

**결선 데이터**

|           |      |          |                           |
|-----------|------|----------|---------------------------|
| 폴 수(제어 측) | 40-폴 | 결선(필드 측) | Allen Bradley 40-pole IDC |
|-----------|------|----------|---------------------------|

**결선 데이터**

|           |                           |         |                      |
|-----------|---------------------------|---------|----------------------|
| 결선(필드 측)  | Allen Bradley 40-pole IDC | PLC에 결선 | 신규 PLC 단자대 또는 하드와이어드 |
| 폴 수(필드 측) | 40 P                      |         |                      |

**정격 데이터**

|           |     |         |      |
|-----------|-----|---------|------|
| 채널당 최대 전류 | 1 A | 총 작동 전류 | 40 A |
|-----------|-----|---------|------|

**분류**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |

**절연 조정(EN50178)**

|                     |        |              |        |
|---------------------|--------|--------------|--------|
| 서지 전압 범주            | II     | 오염 심각도 수준    | 2      |
| 펄스 전압 테스트(1,2/50µs) | 2.5 kV | 절연 테스트 전압 AC | 1.8 kV |

**MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

