

MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



마이그레이션용 어댑터 - SLC500.
 사전 조립된 케이블이 장착된 전면 어댑터는 SLC500
 카드에서 다른 PLC/DCS 시스템 또는 바이트몰러의
 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	8000128581
유형	MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER
GTIN (EAN)	4099986919648
수량	1 items

MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

길이	83.2 mm	길이 (인치)	3.2756 inch
높이	101.6 mm	높이 (인치)	4 inch
너비	34.3 mm	폭 (인치)	1.3504 inch
순중량	140 g		

온도

보관 온도	-20...70 °C	작동 온도	-20...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

정격 데이터 UL

보관 온도 UL, 최대	70 °C	작동 온도 UL, 최소	-20 °C
작동 온도 UL, 최대	50 °C	보관 온도 UL, 최소	-20 °C
정격 전류 I 최대	40 A		

결선 데이터

폴 수(제어 측)	40-폴	결선(필드 측)	Allen Bradley 40-pole IDC
-----------	------	----------	---------------------------

결선 데이터

결선(필드 측)	Allen Bradley 40-pole IDC	PLC에 결선	신규 PLC 단자대 또는 하드와이어드
폴 수(필드 측)	40 P		

정격 데이터

채널당 최대 전류	1 A	총 작동 전류	40 A
-----------	-----	---------	------

분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN50178)

서지 전압 범주	II	오염 심각도 수준	2
펄스 전압 테스트(1,2/50µs)	2.5 kV	절연 테스트 전압 AC	1.8 kV

MBGE SLC500 40 POLE ADAPTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

