

**KEBIHS604020S2NO AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**일반 주문 데이터**

버전	Klippon EBi HS (필수 박스 산업 - 힌지 나사), 인클로저, 직선, 높이: 600 mm, 너비: 400 mm, 깊이: 200 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 브러시 가공, 미처리, 은색
주문 번호	<a href="#">8000133628</a>
유형	KEBIHS604020S2NO AL
GTIN (EAN)	4099987368667
수량	1 items

**KEBIHS604020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

깊이	200 mm	깊이 (인치)	7.874 inch
높이	600 mm	높이 (인치)	23.622 inch
너비	400 mm	폭 (인치)	15.748 inch
벽 두께, 최소	1.5 mm	벽 두께, 최대	1.5 mm
순중량	11532.44 g		

온도

작동 온도 -40 °C...85 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

수직 어셈블리

DIN 레일 및 단자의 수량 (10 mm <sup>2</sup> , 수직) 11x48	DIN 레일 및 단자의 수량 (16 mm <sup>2</sup> , 수직) 3x42
DIN 레일 및 단자의 수량 (2.5 mm <sup>2</sup> , 수직) 3x91	DIN 레일 및 단자의 수량 (35 mm <sup>2</sup> , 수직) 3x31
DIN 레일 및 단자의 수량 (4 mm <sup>2</sup> , 수직) 3x83	DIN 레일 및 단자의 수량 (6 mm <sup>2</sup> , 수직) 3x64

수평 어셈블리

DIN 레일 및 단자 수량 (10mm <sup>2</sup> , 수평) 4x38	DIN 레일 및 단자의 수량 (16 mm <sup>2</sup> , 수평) 4x25
DIN 레일 및 단자의 수량 (2.5 mm <sup>2</sup> , 수평) 4x60	DIN 레일 및 단자의 수량 (35 mm <sup>2</sup> , 수평) 4x18
DIN 레일 및 단자의 수량 (4 mm <sup>2</sup> , 수평) 4x50	DIN 레일 및 단자의 수량 (6 mm <sup>2</sup> , 수평) 4x38

인클로저 인증 번호

적합성 선언 번호(DoC LVD)	DE PS2650 220428 001ISS01	DEF   승인 조건	CE
--------------------	------------------------------	-------------	----

일반 정보

커버 재질 두께	1.5 mm	플랜지 재질 두께	3 mm
박스 재질 두께	1.5 mm	재질 두께	1.5 mm
작동 온도, 최대	85 °C	작동 온도, 최소	-40 °C
커버 부착	M5 육각 스크류(슬롯 포함) 및 플랫 거리 10mm + 힌지	표면 마감	브러시 가공, 미처리
충격 저항	10 J 버전 표준	보호 등급	IP66
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4301(304)	실링 자재	폴리우레탄
플랜지 플레이트	아니요	뚜껑	예
사용 영역	빌딩 시스템 및 기술		

**KEBIHS604020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

케이블 글랜드, 상부/하부

M20	27	M12	70
M63	3	M40	10
M32	12	M25	21
M50	3	M16	30

케이블 글랜드, 오른쪽

M25	36	M63	5
M16	64	M40	14
M50	6	M32	20
M20	60	M12	138

하우징 접지

접지, 박스, 커버	인클로저 바디 및 커버 내부에 용접된 M6 스테인리스 스틸 접지 스터드	접지, 박스, 외부	인클로저 바디 및 커버 내부에 용접된 M6 스테인리스 스틸 접지 스터드
접지, 박스, 내부	인클로저 바디 및 커버 내부에 용접된 M6 스테인리스 스틸 접지 스터드		

분류

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KEBIHS604020S2NO AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

문서 홀더

박스의 문서를 적절하게 보관할 수 있는 문서 홀더.



일반 주문 데이터

유형	DOHA KEB A4 S4B R	버전
주문 번호	<a href="#">8000075809</a>	Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 175 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404, 은색
GTIN (EAN)	4064675425656	
수량	1 ST	
유형	DOHA KEB A5 S4B R	버전
주문 번호	<a href="#">8000075808</a>	Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 125 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404, 은색
GTIN (EAN)	4064675425649	
수량	1 ST	
유형	DOHA KEB A6 S4B R	버전
주문 번호	<a href="#">8000075807</a>	Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 95 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404, 은색
GTIN (EAN)	4064675425359	
수량	1 ST	

장착 풋

추가로 제공되는 장착 풋을 사용해 인클로 밖에서도 인클로저를 장착할 수 있습니다.



일반 주문 데이터

유형	KEB MOFT SMALL S4 SET	버전
주문 번호	<a href="#">2660200318</a>	Klippon EB (Essential Box), 장착 풋, 높이: 38 mm, 너비: 55 mm, 깊이: 10.5 mm, 기본 재질: 스틸, 미처리, 은색
GTIN (EAN)	4064675275695	
수량	1 ST	

KEBIHS604020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

스페이서



장착 레일이나 DIN 레일과 인클로저 후면 벽 사이의 거리를 늘리기 위해 세 가지 다른 길이의 스테인리스 스틸 스페이서를 사용했습니다.

일반 주문 데이터

유형	SP M6 15 MSZN	버전
주문 번호	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190857851	깊이: 15 mm, 기본 재질: 스틸, 은색
수량	2 ST	
유형	SP M6 20 MSZN	버전
주문 번호	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190850234	깊이: 20 mm, 기본 재질: 스틸, 은색
수량	2 ST	
유형	SP M6 30 MSZN	버전
주문 번호	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190850241	깊이: 30 mm, 기본 재질: 스틸, 은색
수량	2 ST	

타입 라벨 홀더



가시성을 높이고 필요에 따라 네임플레이트를 추가할 수 있도록 다양하게 설계된 라벨 홀더를 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	버전
주문 번호	<a href="#">8000075818</a>	Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 25 mm, 너비: 141 mm, 깊이: 16.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L),
GTIN (EAN)	4064675425632	브러시 가공, 은색
수량	1 ST	
유형	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	버전
주문 번호	<a href="#">8000075816</a>	Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 50 mm, 너비: 171 mm, 깊이: 16.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L),
GTIN (EAN)	4064675425366	브러시 가공, 은색
수량	1 ST	

**KEBIHS604020S2NO AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 플레이트

구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.



일반 주문 데이터

유형	GFSC M5X10 TX20 SET	버전	
주문 번호	<a href="#">1274150000</a>		Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820		깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막
수량	1 ST		처리, 은색

장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완  
 완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저  
 시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에  
 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고  
 간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.  
 라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(TrafoLyte) ID 또는 타입  
 라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면  
 ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수  
 있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히  
 개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저  
 안으로 새어 들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수  
 있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는  
 문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록  
 개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을  
 방지하거나 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	LKSC M6X8 A2 TX30	버전	
주문 번호	<a href="#">2704960000</a>		Klippon TB (Terminal Box), 픽싱 세트, 높이: 11.3 mm, 너비: 13.6 mm,
GTIN (EAN)	4050118753196		깊이: 13.6 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸, 미처리, 은색
수량	500 ST		

## KEBIHS604020S2N0 AL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 일자 스크류드라이버



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900. IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 인증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

#### 일반 주문 데이터

유형	SDIS SLIM 1.2X6.5X150	버전	
주문 번호	<a href="#">2749640000</a>	조립 공구, 블레이드 폭(B): 6.5 mm, 블레이드 길이: 150 mm, 블레이드 두께(A): 1.2 mm	
GTIN (EAN)	4050118896381		
수량	1 ST		

#### 장착 플레이트



구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 콤포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

#### 일반 주문 데이터

유형	KEB MOPL 6040 MSZN	버전	
주문 번호	<a href="#">8000074178</a>	Klippon EB (Essential Box), 장착 플레이트, 높이: 540 mm, 너비: 340 mm, 깊이: 12 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색	
GTIN (EAN)	4064675425236		
수량	1 ST		
유형	KEB MOPL 6040 S2N H	버전	
주문 번호	<a href="#">8000074324</a>	Klippon EB (Essential Box), 장착 플레이트, 높이: 540 mm, 너비: 340 mm, 깊이: 12 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색	
GTIN (EAN)	4064675425335		
수량	1 ST		