



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

| 버전 | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), 인클로저, 직선, 높이: 5000 mm, 너비: 500 mm, 깊이: 200 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 브러시 가공, 미처리, 은색 |
|------------|--|
| 주문 번호 | 8000133640 |
| 유형 | KEBIQL505020S2N0 AL |
| GTIN (EAN) | 4099987368629 |
| 수량 | 1 items |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| 승인 | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 승인 | | | |
| | | | |
| 치수 및 중량 | | | |
| | 200 mm | 깊이 (인치) | 7.874 inch |
| 높이 | 5000 mm | 높이 (인치) | 196.85 inch |
| 너비 | 500 mm | 폭 (인치) | 19.685 inch |
| 벽 두께, 최소 | 1.5 mm | 벽 두께, 최대 | 1.5 mm |
| 순중량 | 11603.78 g | | |
| 온도 | | | |
| 작동 온도 | -40 °C85 °C | | |
| 환경 제품 규정 준수 | | | <u>'</u> |
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 | | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | | |
| 수직 어셈블리 | | | |
| WDU 10 / ZDU 10 | 4x41 | WDU 16 / ZDU 16 | 4x35 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x80 | WDU 35 / ZDU 35 | 4x25 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 4x67 | WDU 6 / ZDU 6 | 4x52 |
| 수평 어셈블리 | | | |
| WDU 10 / ZDU 10 | 4x41 | WDU 16 / ZDU 16 | 4x35 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x80 | WDU 35 / ZDU 35 | 4x25 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 4x67 | WDU 6 / ZDU 6 | 4x52 |
| 인클로저 인증 번호 | | | |
| 적합성 선언 번호(DoC LVD) | DE PS2650 220428 | DEF 승인 조건 | CE |
| 구합경 전한 한호(DOC EVD) | 001ISS01 | DLF 18 D T T | CL |
| 일반 정보 | | | |
| 커버 재질 두께 | 1.5 mm | 플랜지 재질 두께 | 3 mm |
| <u> </u> | 1.5 mm | <u> </u> | 1.5 mm |
| 고는 세르 1 개 작동 온도, 최대 | 85 °C | <u> </u> | -40 °C |
| 커버 부착 | M5 육각 스크류(슬롯 포함) 및 플랫 거리 10mm + 힌지 | 표면 마감 | 브러시 가공, 미처리 |
| 충격 저항 | 10 J 버전 표준 | 보호 등급 | IP66 |
| 기본 재질 | 스테인레스 스틸 1.4301(304) | 실링 자재 | 폴리우레탄, 클로로프린 (커버 및 플랜지) |
| 커버의 실링 자재 | 클로로프린 | 플렌지 플레이트 장착 | TX20 스크류 |
| 플랜지 플레이트의 실링 자재 | 클로로프린 | 열림 각 리드 | 120.00° |
| 플랜지 플레이트 | 아니요 | 뚜껑 | 예 |
| 사용 영역 | 빌딩 시스템 및 기술 | | |
| 케이블 글랜드, 상부/하부 | | | |
| M20 | 36 | M12 | 95 |
| M63 | 5 | M40 | 12 |
| = | - | · - | · - |

작성 날짜 26.11.2025 03:36:23 MEZ



ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-18-01-01

27-18-01-01

27-18-01-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

| 기술 데이터 | | W | vw.weidmueller.com |
|--------------|--|------------|--|
| M32 | 16 | M25 | 30 |
| M50 | 10 | M75 | 3 |
| M16 | 39 | | |
| 케이블 글랜드, 오른쪽 | | | |
| | | | |
| M25 | 30 | M63 | 5 |
| M75 | 3 | M16 | 52 |
| M40 | 12 | M50 | 10 |
| M32 | 14 | M20 | 48 |
| M12 | 114 | | |
| 하우징 접지 | | | |
| | | | |
| 접지, 박스, 커버 | 인클로저 바디 및 커버 내부에 용접된 M6 스테인리스 스틸 접지 스터드 | 접지, 박스, 외부 | 인클로저 바디 및 커버 내부에 용접된 M6 스테인리스 스틸 접지 스터드 |
| 접지, 박스, 내부 | 인클로저 바디 및 커버 내부에 용접된 M6 스테인리스 스틸 접지 스터드 | | |
| 분류 | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 |

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-18-92-90

27-18-01-01

27-18-01-01

27-18-01-01



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

문서 홀더

박스의 문서를 적절하게 보관할 수 있는 문서 홀더.

일반 주문 데이터

| 유형 | DOHA KEB A4 S4B R | 버전 |
|------------|-------------------|--|
| 주문 번호 | 8000075809 | Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 175 mm, 깊이: 20 |
| GTIN (EAN) | 4064675425656 | mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404, 은색 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | DOHA KEB A5 S4B R | 버전 |
| 주문 번호 | 8000075808 | Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 125 mm, 깊이: 20 |
| GTIN (EAN) | 4064675425649 | mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404, 은색 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | DOHA KEB A6 S4B R | 버전 |
| 주문 번호 | 8000075807 | Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 95 mm, 깊이: 20 |
| GTIN (EAN) | 4064675425359 | mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404, 은색 |
| 수량 | 1 ST | |

장착 풋

추가로 제공되는 장착 풋을 사용해 인클로 밖에서도 인클로저를 장착할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| 유형 | KEB MOFT SMALL S4 SET | 버전 |
|------------|-----------------------|---|
| 주문 번호 | 2660200318 | Klippon EB (Essential Box), 장착 풋, 높이: 38 mm, 너비: 55 mm, 깊이: |
| GTIN (EAN) | 4064675275695 | 10.5 mm, 기본 재질: 스틸, 미처리, 은색 |
| 수량 | 1 ST | |
| | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

스페이서

장착 레일이나 DIN 레일과 인클로저 후면 벽 사이의 거리를 늘리기 위해 세 가지 다른 길이의 스테인리스 스틸 스페이서를 사용했습니다.

일반 주문 데이터

| 유형 | SP M6 15 MSZN | 버전 |
|------------|---------------|---|
| 주문 번호 | 3896100000 | Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | 깊이: 15 mm, 기본 재질: 스틸, 은색 |
| 수량 | 2 ST | |
| 유형 | SP M6 20 MSZN | 버전 |
| 주문 번호 | 3896200000 | Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스틸, 은색 |
| 수량 | 2 ST | |
| 유형 | SP M6 30 MSZN | 버전 |
| 주문 번호 | 3896300000 | Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | 깊이: 30 mm, 기본 재질: 스틸, 은색 |
| 수량 | 2 ST | |

타입 라벨 홀더

가시성을 높이고 필요에 따라 네임플레이트를 추가할 수 있도록 다양하게 설계된 라벨 홀더를 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| 유형 | TPSDHA KEB 100X25 S4B R | 버전 |
|-------------|---------------------------------------|--|
| 주문 번호 | 8000075818 | Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 25 mm, 너비: 141 |
| GTIN (EAN) | 4064675425632 | mm, 깊이: 16.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L), |
| 수량 | 1 ST | 브러시 가공, 은색 |
| | | |
| 유형 | TPSDHA KEB 130X50 S4B R | 버전 |
| 유형 주문 번호 | TPSDHA KEB 130X50 S4B R 8000075816 | 버전 Klippon EB (Essential Box), 인클로저, 리벳, 높이: 50 mm, 너비: 171 |
| | | ·- |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 플레이트

구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 콤포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

일반 주문 데이터

유형 GFSC M5X10 TX20 SET 버전

주문 번호 1274150000 GTIN (EAN) 4050118063820

처리, 은색

Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm, 깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막

수량

장착 부품

통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완 완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저 시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고 간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다. 라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입 라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면 ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수 있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히 개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저 안으로 새어들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는 문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록 개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을 방지하거나 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 LKSC M6X8 A2 TX30

주문 번호 2704960000

GTIN (EAN) 4050118753196

수량 500 ST Klippon TB (Terminal Box), 픽싱 세트, 높이: 11.3 mm, 너비: 13.6 mm,

깊이: 13.6 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸, 미처리, 은색





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

더블 비트 키

2비트 키를 사용해 인클로저 문의 잠금 요소를 잠그거나 열 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| 유형 | KLIPPON QL KEY | 버전 |
|------------|----------------|--|
| 주문 번호 | 2473930000 | Klippon EB (Essential Box), 키, 기타, 기본 재질: 플라스틱 |
| GTIN (EAN) | 4050118485868 | |
| 수량 | 5 ST | |

장착 플레이트

구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 콤포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

일반 주문 데이터

| 유형 | KEB MOPL 5050 MSZN | 버전 |
|-------------|-----------------------------------|--|
| 주문 번호 | 8000074176 | Klippon EB (Essential Box), 장착 플레이트, 높이: 440 mm, 너비: 440 |
| GTIN (EAN) | 4064675425212 | mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색 |
| 수량 | 1 ST | |
| | | |
| 유형 | KEB MOPL 5050 S2N H | 버전 |
| 유형 주문 번호 | KEB MOPL 5050 S2N H 8000074322 | 버전 Klippon EB (Essential Box), 장착 플레이트, 높이: 440 mm, 너비: 440 |
| | | |