### TS35X15 ST 120 K42



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 그림과 유사



그림과 유사

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 부문의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드뮬러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	장착 레일, TS 35 x 15, 너비: 120 mm, 슬롯 미포함, 슬롯 포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리
주문 번호	8000135662
유형	TS35X15 ST 120 K42
GTIN (EAN)	4099987089968
수량	1 items

## TS35X15 ST 120 K42



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	15 mm	깊이 (인치)	0.5906 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	120 mm	폭 (인치)	4.7244 inch
길이	120 mm	길이 (인치)	4.7244 inch
순중량	84 g		
온도		,	,
작동 온도			
 환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
액세서리에 대한 일반 정보			
재질 두께	1.5 mm	표면 마감	전기 아연 도금 및 보호막 처리
기본 재질	스틸	스탬프 크기	6.3 x 20 mm
일반 정보			
TUTI 드 7II	1.5	M = 1 - 1 - 1 - 1	지정 지수
<u>재질 두께</u> 표준 규격	1.5 mm DIN EN 60715 규격 적합	<u>설치 권고</u> 표면 마감	직접 장착 전기 아연 도금 및 보호막
 기본 재질	 스틸	 스탬프 크기	처리 6.3 x 20 mm
분류			
			'
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

카탈로그 상태 / 도면 2