

TS35X15 ST 202 K75 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사**그림과 유사**

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면
 모든 응용 부문의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게
 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드뮬러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가
 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및
 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 레일, TS 35 x 15, 너비: 202 mm, 슬롯 미포함, 슬롯 포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리
주문 번호	8000135666
유형	TS35X15 ST 202 K75 VER
GTIN (EAN)	4099987090049
수량	1 items

TS35X15 ST 202 K75 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	15 mm	깊이 (인치)	0.5906 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	202 mm	폭 (인치)	7.9527 inch
길이	202 mm	길이 (인치)	7.9527 inch
순중량	144.84 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	작동 온도
-------	---------------	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

재질 두께	1.5 mm	표면 마감	전기 아연 도금 및 보호막 처리
기본 재질	스틸	스탬프 크기	6.3 x 20 mm

일반 정보

재질 두께	1.5 mm	설치 권고	직접 장착
표준 규격	DIN EN 60715 규격 적합	표면 마감	전기 아연 도금 및 보호막 처리
기본 재질	스틸	스탬프 크기	6.3 x 20 mm

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		