

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 선 커버
주문 번호	8000143243
유형	PV SUNCOVER 20/20/13
GTIN (EAN)	4099987111829
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	136.5 mm	깊이 (인치)	5.374 inch
높이	224.5 mm	높이 (인치)	8.8386 inch
너비	241 mm	폭 (인치)	9.4882 inch
순중량	2872 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재질

기본 재질	스테인리스 스틸
-------	----------

분류

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



액세서리

DC 발전 접속반, 퓨즈 불포함



1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는 데 사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고 유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한 제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중 케이블을 절약할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVN DC 1I 10 1MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2914580000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 1개 / 출력
GTIN (EAN)	4099986542020	1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 1I 10 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2882160000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 1개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675675778	1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 1MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2791930000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675072973	1개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 1MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2866300000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675603986	1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 1MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2791920000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675072966	1개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 1MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2791950000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675072997	1개, 서지 보호 II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 1MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2866310000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675603993	1개, 서지 보호 II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 1MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2791940000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675072980	1개, 서지 보호 II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2866320000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604006	1개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2866360000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604044	1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	PVN DC 2I 10 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2866340000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604020	1개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2866330000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604013	1개, 서지 보호 II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2866370000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604051	1개, 서지 보호 II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2866350000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604037	1개, 서지 보호 II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 30 1MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2890560000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878407	3개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 30 1MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2890320000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675877967	3개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	